

**USB 3.2 Gen 1 USB-C to USB-A  
and USB-C Hub**

U460-004-2A2C  
U460-004-2A2CB

USB Type-C<sup>®</sup> and  
USB-C<sup>®</sup> are  
registered  
trademarks of USB  
Implementers Forum.



Español 5  
Français 9  
Deutsch 13  
Italiano 17

Purchased product  
may differ from image.

**EATON**

*Powering Business Worldwide*

## Package Contents

- U460-004-2A2C (white) or U460-004-2A2CB (black)
- Owner's Manual

## Optional Accessories

- U322-Series USB 3.0 A/B Device Cables
- U326-Series USB 3.0 Micro-B Device Cables
- U420-003 USB 3.2 Gen 1 USB-C Cable (M/M), 3 ft.
- U422-003 USB 3.2 Gen 1 USB-C to USB 3.0 Type-B Cable (M/M), 3 ft.
- U426-003 USB 3.2 Gen 1 USB-C to USB 3.0 Micro-B Cable (M/M), 3 ft.

## Product Features

- Connects up to 4 USB devices at the same time
- Portable bus-powered design with built-in cable perfect for travel—fits comfortably in purse, backpack or laptop bag
- Each USB-A port supports up to 900mA of power; each USB-C port supports up to 1.5A\*
- Supports data transfer rates up to 5 Gbps
- Backward compatible with previous USB generations
- Plug-and-play—no software, drivers or external power supply required

\*All 4 ports share up to 1.5A of bus power. See your devices' documentation for details on what they support. Higher-powered devices will need their own external power supply.

## Installation

1. Connect the USB-C plug to the USB-C port on your laptop, tablet or other device.
2. Connect up to 2 USB devices to the USB-A hub ports.
3. Connect up to 2 USB devices to the USB-C hub ports.

## Specifications

Input Connectors	
USB	USB-C (Male)
Output Connectors	
USB	(x2) USB-A (Female) (x2) USB-C (Female)
Environmental	
Operating Temperature	32 to 113°F (0 to 45°C)
Operating Humidity	10% to 85% RH, Non-Condensing
Storage Temperature	14 to 158°F (-10 to 70°C)
Storage Humidity	5% to 90% RH, Non-Condensing

## Warranty

### 3-YEAR LIMITED WARRANTY

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns) before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

## Warranty

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

### FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Eaton could void the user's authority to operate this equipment.

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



Eaton  
1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
Eaton.com



933760

© 2024 Eaton  
All Rights Reserved  
Publication No.  
23-09-014 /  
93-3760\_RevC  
March 2024

Eaton is a registered  
trademark.

All trademarks are  
property of their  
respective owners.

**Hub de USB 3.2 Gen 1 USB-C  
a USB-A y USB-C**

U460-004-2A2C  
U460-004-2A2CB

USB Type-C y  
USB-C son marcas  
comerciales  
registradas del  
USB Implementers  
Forum



English 1  
Français 9  
Deutsch 13  
Italiano 17

El producto comprado  
puede diferir de la  
imagen.

**Eaton**  
*Powering Business Worldwide*

## Contenido del Empaque

- U460-004-2A2C (blanco) o U460-004-2A2CB (negro)
- Manual del Propietario

## Accesorios Opcionales

- Cables para Dispositivo USB 3.0 A/B de la Serie U322
- Cables para Dispositivo USB 3.0 Micro-B de la Serie U326
- U420-003 - Cable USB 3.2 Gen 1 USB-C (M/M), 0.91 m [3 pies]
- U422-003 - Cable USB 3.2 Gen 1 USB-C a USB 3.0 Type-B (M/M), 0.91 m [3 pies]
- U426-003 - Cable USB 3.2 Gen 1 USB-C a USB 3.0 Micro-B (M/M), 0.91 m [3 pies]

## Características del Producto

- Conecta hasta 4 dispositivos USB al mismo tiempo
- Diseño portátil alimentado por bus con cable incorporado perfecto para viajar—cabe cómodamente en un bolso, mochila o bolsa de laptop
- Cada puerto USB-A soporta hasta 900mA de potencia; cada puerto USB-C soporta hasta 1.5A\*
- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Compatible con generaciones anteriores de USB
- Conectar y Usar—no requiere fuente de alimentación externa, controladores o software

\*Los 4 puertos comparten hasta 1.5A de energía del bus. Para detalles sobre qué soportan, consulte la documentación de sus dispositivos. Los dispositivos de mayor potencia necesitarán su propia fuente de alimentación externa.

## Instalación

1. Conecte la clavija USB-C al puerto USB-C en su laptop, tableta u otro dispositivo.
2. Conecte hasta 2 dispositivos USB a los puertos USB-A del hub.
3. Conecte hasta 2 dispositivos USB a los puertos USB-C del hub.

## Especificaciones

Conectores de Entrada	
USB	USB-C (Macho)
Conectores de Salida	
USB	(x2) USB-A (Hembra) (x2) USB-C (Hembra)
Ambiental	
Temperatura de Operación	0 °C a 45°C [32 °F a 113°F]
Humedad de Operación	10% a 85% de HR, Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento	-10° C a 70° C [14° F a 158° F]
Humedad de Almacenamiento	5% a 95% de HR, Sin Condensación

# Garantía

## GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

Garantizamos por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite **[TrippLite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns)**. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde se pueda razonablemente esperar que la falla de este equipo ocasione la falla del equipo de soporte de vida o afectar significativamente su seguridad o efectividad.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Eaton  
1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
[Eaton.com](https://www.eaton.com)

© 2024 Eaton  
Todos los derechos  
reservados  
Publicación No.  
23-09-014 /  
93-3760\_RevC  
Marzo 2024



933760

Eaton es una marca registrada.

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.



**Hub USB 3.2 Gen 1 USB-C  
vers USB-A et USB-C**

U460-004-2A2C  
U460-004-2A2CB

USB Type-C® et  
USB-C® sont des  
marques déposées de  
l'USB Implementers  
Forum.



English 1  
Español 5  
Deutsch 13  
Italiano 17

Le produit acheté peut  
différer de l'image.

**EATON**

*Powering Business Worldwide*

## Contenu du carton d'emballage

- U460-004-2A2C (blanc) ou U460-004-2A2CB (noir)
- Manuel d'utilisation

## Accessoires disponibles en option

- Câbles pour périphériques USB 3.0 A/B série U322
- Câbles pour périphériques USB 3.0 Micro-B série U326
- Câble USB-C USB 3.2 Gen 1 U420-003 (M/M), 90 cm (3 pi)
- Câble USB-C USB 3.2 Gen 1 à USB 3.0 Type B U422-003 (M/M), 90 cm (3 pi)
- Câble USB-C USB 3.2 Gen 1 à USB 3.0 Micro B U426-003 (M/M), 90 cm (3 pi)

## Caractéristiques du produit

- Connectez jusqu'à 4 périphériques USB en même temps
- Alimentation par bus portable avec câble intégré, idéal pour les voyages. Se range confortablement dans un sac à main, un sac à dos ou une sacoche d'ordinateur portable.
- Chaque port USB-A prend en charge jusqu'à 900 mA. Chaque port USB-C prend en charge jusqu'à 1,5 A\*.
- Prend en charge les taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s
- Rétrocompatible avec les générations USB précédentes
- Plug-and-Play, pas besoin de logiciels, de pilotes ou d'alimentation externe

\* Les 4 ports partagent une alimentation de bus jusqu'à 1,5 A. Consultez la documentation de vos appareils pour plus de détails sur ce qu'ils prennent en charge. Les appareils plus puissants devront disposer de leur propre alimentation externe.

## Installation

1. Connectez la fiche USB-C au port USB-C de votre ordinateur portable, tablette ou autre appareil.
2. Connectez jusqu'à 2 périphériques USB aux ports USB-A Hub.
3. Connectez jusqu'à 2 périphériques USB aux ports du Hub USB-C.

## Caractéristiques

Connecteurs d'entrée	
USB	USB C (MÂLE)
Connecteurs de sortie	
USB	2 USB-A (femelle) 2 USB-C (femelle)
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 45 ° C (32 à 113 ° F)
Taux d'humidité en fonctionnement	10 % à 85 % RH, sans condensation
Température de stockage	-10 à 70 ° C (14 à 158 ° F)
Humidité de stockage	5 % jusqu'à 90 % HR, sans condensation

# Garantie

## GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat initiale. Notre obligation au titre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à notre seule discrétion) de tout produit défectueux. Veuillez consulter le site

**Triplite.Eaton.com/support/product-returns** avant d'envoyer un produit pour le faire réparer. Cette garantie ne s'applique pas aux équipements qui ont été endommagés par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation, ni à ceux qui ont été altérés ou modifiés d'une façon quelconque.

SAUF MENTION CONTRAIRE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, NOUS NE FOURNISSONS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE VOCATION À UN BUT PARTICULIER. Certains États ne permettent ni la limitation ni l'exclusion de garanties implicites ; ainsi, la/les limitation(s) ou exclusion(s) mentionnée(s) ci-dessus peut/peuvent ne pas s'appliquer à l'acquéreur.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS CI-DESSUS, NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. En particulier, nous ne sommes pas responsables des coûts tels que les pertes de profits ou de revenus, les pertes d'équipement, les pertes d'utilisation de l'équipement, les pertes de logiciels, les pertes de données, les coûts des produits de remplacement, les réclamations de tiers ou autres.

Eaton mène une politique d'amélioration constante. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



Eaton  
1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
Eaton.com

© 2024 Eaton  
Tous droits réservés.  
Publication n°  
23-09-014 /  
93-3760\_RevC  
Mars 2024



933760

Eaton est une marque déposée.

Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## USB 3.2 Gen 1 USB-C zu USB-A und USB-C Hub

U460-004-2A2C  
U460-004-2A2CB

USB Type-C® und  
USB-C® sind  
registrierte Marken  
des USB  
Implementers Forum.



English 1  
Español 5  
Français 9  
Italiano 17

Das gekaufte Produkt  
kann von der  
Abbildung abweichen.

**EATON**  
*Powering Business Worldwide*

## Lieferumfang

- U460-004-2A2C (weiß) oder U460-004-2A2CB (schwarz)
- Betriebsanleitung

## Optionales Zubehör

- USB-3.0-A/B-Gerätekabel der Serie U322
- USB-3.0-Mikro-B-Gerätekabel der Serie U326
- U420-003 USB 3.2 Gen 1 USB-C Kabel (M/M), 1 m.
- U422-003 USB 3.2 Gen 1 USB-C zu USB 3.0 Typ-B Kabel (M/M), 1 m.
- U426-003 USB 3.2 Gen 1 USB-C zu USB 3.0 Micro-B Kabel (M/M), 1 m.

## Produktmerkmale

- Verbindet bis zu 4 USB-Geräte gleichzeitig
- Tragbares, busbetriebenes Design mit eingebautem Kabel – perfekt für unterwegs – passt bequem in Handtasche, Rucksack oder Laptoptasche
- Jeder USB-A-Anschluss unterstützt bis zu 900 mA Strom; jeder USB-C-Anschluss unterstützt bis zu 1,5A\*.
- Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Abwärtskompatibel mit früheren USB-Generationen
- Plug-and-Play – keine Software, Treiber oder externe Stromversorgung erforderlich

\*Alle 4 Anschlüsse teilen sich bis zu 1,5 A der Busleistung. Lesen Sie in der Dokumentation Ihrer Geräte nach, welche Funktionen sie unterstützen. Geräte mit höherer Leistung benötigen eine eigene externe Stromversorgung.

## Installation

1. Schließen Sie den USB-C Stecker an den USB-C-Anschluss Ihres Laptops, Tablets oder anderen Geräts an.
2. Schließen Sie bis zu 2 USB-Geräte an die USB-A-Hub-Anschlüsse an.
3. Schließen Sie bis zu 2 USB-Geräte an die USB-C-Hub-Anschlüsse an.

## Technische Daten

Eingangsanschlüsse	
USB	USB-C (Stecker)
Ausgangsanschlüsse	
USB	(x2) USB-A (Buchse) (x2) USB-C (Buchse)
Umgebungsinformationen	
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 85 % rF, nicht kondensierend
Lagertemperatur	-10 bis 70 °C
Feuchtigkeit bei Lagerung	5 % bis 90 % rF, nicht kondensierend

# Garantie

## 3 JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie **TrippLite.Eaton.com/support/product-returns**, bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER OBIEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Eaton verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.



Eaton  
1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
Eaton.com

© 2024 Eaton  
Alle Rechte vorbehalten.  
Veröffentlichung Nr.  
23.09.14 /  
93-3760\_RevC  
März 2024



933760

Eaton ist eine eingetragene Handelsmarke.

Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



**Hub USB 3.2 Gen 1 da USB-C  
a USB-A e USB-C**

U460-004-2A2C  
U460-004-2A2CB

USB Type-C® e  
USB-C® sono marchi  
registrati di USB  
Implementers Forum.



English 1  
Español 5  
Français 9  
Deutsch 13

Il prodotto acquistato  
potrebbe differire  
dall'immagine.

**EATON**  
*Powering Business Worldwide*

## Contenuto della confezione

- U460-004-2A2C (bianco) o U460-004-2A2CB (nero)
- Manuale d'uso

## Accessori opzionali

- Cavi per dispositivi USB 3.0 A/B serie U322
- Cavi per dispositivi USB 3.0 Micro-B serie U326
- USB 3.2 Gen 1 Cavo USB-C (M/M) U420-003, 0,9 m
- Cavo USB 3.2 Gen 1 da USB-C a USB 3.0 Type-B (M/M) U422-003, 0,9 m
- Cavo USB 3.2 Gen 1 da USB-C a USB 3.0 Micro-B (M/M) U426-003, 0,9 m

## Caratteristiche del prodotto

- Collega fino a 4 dispositivi USB contemporaneamente
- Design portatile alimentato tramite bus con cavo incorporato, perfetto per i viaggi: comodo da trasportare in borse, zaini o valigette per computer portatili
- Ogni porta USB-A supporta un'alimentazione fino a 900 mA; ogni porta USB-C supporta fino a 1,5 A\*
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Retrocompatibile con le generazioni USB precedenti
- Plug and play: non servono software, driver o alimentatori esterni

\*Tutte le 4 porte condividono fino a 1,5 A di alimentazione del bus. Consultare la documentazione dei propri dispositivi per i dettagli su ciò che supportano. I dispositivi dalla potenza più elevata avranno bisogno di un'alimentazione esterna propria.

## Installazione

1. Collegi la spina USB-C alla porta USB-C del tuo computer portatile, tablet o altro dispositivo.
2. Collegi fino a 2 dispositivi USB alle porte hub USB-A.
3. Collegi fino a 2 dispositivi USB alle porte hub USB-C.

## Specifiche

Connettori di ingresso	
USB	USB-C (maschio)
Connettori di uscita	
USB	(2) USB-A (femmina) (2) USB-C (femmina)
Condizioni ambientali	
Temperatura di funzionamento	Da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F)
Umidità di funzionamento	Dal 10% al 85% RH, senza condensa
Temperatura di conservazione	Da -10 a 70 °C (da 14 a 158 °F)
Umidità di conservazione	Dal 5% al 90% RH, senza condensa

# Garanzia

## **GARANZIA LIMITATA DI 3 ANNI**

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di tre (3) anni dalla data dell'acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Visitare il sito

**Tripplite.Eaton.com/support/product-returns** prima di rispeditare qualsiasi apparecchiatura per la riparazione. La presente garanzia non si applica alle apparecchiature che sono state danneggiate da incidenti, negligenza o applicazione errata o che sono state alterate o modificate in qualsiasi modo.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la limitazione o l'esclusione delle garanzie implicite; pertanto, le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili all'acquirente.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. In particolare, non siamo responsabili di alcun costo, come la perdita di profitti o ricavi, la perdita di attrezzature, la perdita di utilizzo di attrezzature, la perdita di software, la perdita di dati, i costi dei sostituti, i reclami di terzi o altro.

Eaton ha una politica di miglioramento continuo. Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.



Eaton  
1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
Eaton.com



933760

© 2024 Eaton  
Tutti i diritti riservati  
Pubblicazione n.  
23-09-014/  
93-3760\_RevC  
Marzo 2024

Eaton è un marchio registrato.

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.