

## Quick Start Guide

Guía de Inicio Rápido / Guide de démarrage rapide /  
Schnellstartanleitung / Guida d'avvio rapido

TRIPP LITE  
SERIES

### 4K HDMI Audio De-Embedder/Extractor

Desincrustador/Extractor de Audio HDMI 4K

Désintégreteur/extracteur audio HDMI 4 K

4K HDMI Audio De-Embedder/Extractor

De-embedder/estrattore audio 4K HDMI

P130-000-AUDIO



Purchased product may differ from image.

El producto comprado puede diferir de la imagen.

Le produit acheté peut différer de l'image.

Das gekaufte Produkt kann vom Bild abweichen.


Il prodotto acquistato potrebbe differire dall'immagine.

**EATON**

*Powering Business Worldwide*

# Installation

Instalación / Installation /  
Installation / Installazione



**Note:** Make sure all devices you are connecting are powered off prior to installation.

- 1 (Optional)** Mount the unit to a wall or other surface using the included mounting hardware.
- Using an HDMI cable, connect the HDMI source to the HDMI input port on the unit.
- Using a second HDMI cable, connect an HDMI monitor to the HDMI output port on the unit.
- Connect the unit to a set of speakers, an audio receiver or other audio system using the 3.5 mm stereo, TOSLINK or RCA digital outputs.
- Connect the included external power supply to the unit and plug it into a surge protector, power distribution unit (PDU) or uninterruptible power supply (UPS). The unit's red Power LED will illuminate to indicate it is receiving power.
- Turn on the power to the connected devices. The red Power LED will change to blue to indicate the unit is transmitting video and audio from the source to the display and sound system.
- To switch between 2-channel stereo and 5.1-channel surround sound, press the button next to the HDMI input port. When 2-channel stereo audio is selected, the LED next to the button will not illuminate. When 5.1-channel surround sound is selected, the LED will illuminate red.

## Español

**Nota:** Asegúrese de que todos los dispositivos que esté conectando estén apagados antes de la instalación.

- 1 (Opcional)** Fije la unidad a una pared u otra superficie con los accesorios de instalación incluidos.
- Usando un cable HDMI, conecte la fuente de HDMI al puerto de entrada HDMI de la unidad.
- Usando un segundo cable HDMI, conecte el monitor HDMI al puerto de salida HDMI de la unidad.
- Conecte la unidad a unas bocinas, un receptor de audio u otro sistema de audio utilizando las salidas estéreo de 3.5 mm, digitales TOSLINK o RCA.
- Conecte la fuente de alimentación externa incluida a la unidad y enchúfela en un supresor de sobretensiones, unidad de distribución de energía o sistema de respaldo ininterrumpible. El LED rojo de Encendido se iluminará para indicar que está recibiendo energía.
- Encienda los dispositivos conectados. El LED rojo de Encendido cambiará a azul para indicar que la unidad está transmitiendo video y audio de la fuente a la pantalla y sistema de sonido.

# Installation

Instalación / Installation /  
Installation / Installazione

- 7 Para cambiar entre 2 canales estéreo y sonido envolvente de 5.1 canales, presione el botón al lado del puerto de entrada HDMI. Cuando esté seleccionado audio estéreo de 2 canales, no se iluminará el LED junto al botón. Cuando se seleccione sonido envolvente de 5.1 canales, el LED iluminará de rojo.

## Français

**Remarque :** assurez-vous que tous les appareils que vous connectez sont hors tension avant de procéder à l'installation.

- 1 **(Facultatif)** Montez l'appareil sur un mur ou une autre surface à l'aide du matériel de montage inclus.
- 2 A l'aide d'un câble HDMI, connectez la source HDMI au port d'entrée HDMI de l'appareil.
- 3 À l'aide d'un second câble HDMI, connectez un moniteur HDMI au port de sortie HDMI de l'appareil.
- 4 Connectez l'appareil à un ensemble de haut-parleurs, un récepteur audio ou un autre système audio à l'aide des sorties numériques 3,5 mm stéréo, TOSLINK ou RCA.
- 5 Connectez l'alimentation externe fournie à l'unité et branchez-la dans un parasurtenseur, une unité de distribution d'énergie ou une alimentation sans interruption. Le voyant rouge d'alimentation de l'appareil s'allume pour indiquer qu'il est alimenté.
- 6 Mettez les appareils connectés sous tension. Le voyant rouge d'alimentation passe au bleu pour indiquer que l'appareil transmet la vidéo et l'audio de la source à l'écran et au système audio.
- 7 Pour commuter entre le son stéréo à 2 canaux et le son surround à 5.1 canaux, appuyez sur le bouton situé à côté du port d'entrée HDMI. Lorsque l'audio stéréo à 2 canaux est sélectionné, le voyant situé à côté de la touche ne s'allume pas. Lorsque le son surround 5.1 est sélectionné, le voyant s'allume en rouge.

## Deutsch

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass alle Geräte, die Sie anschließen, vor der Installation ausgeschaltet sind.

- 1 **(Optional)** Montieren Sie das Gerät mit Hilfe der mitgelieferten Montageteile an einer Wand oder einer anderen Oberfläche.
- 2 Schließen Sie die HDMI-Quelle mit einem HDMI-Kabel an den HDMI-Eingang des Geräts an.
- 3 Schließen Sie mit einem zweiten HDMI-Kabel einen HDMI-Monitor an den HDMI-Ausgang des Geräts an.
- 4 Schließen Sie das Gerät über die digitalen 3,5 mm Stereo-, TOSLINK- oder RCA-Ausgänge an Lautsprecher, einen Audio-Receiver oder ein anderes Audiosystem an.
- 5 Verbinden Sie das mitgelieferte externe Netzteil mit dem Gerät und stecken Sie es an einen Surge-Protector, eine Stromverteilungseinheit oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung an. Die rote Power-LED des Geräts leuchtet auf, um anzuzeigen, dass es mit Strom versorgt wird.
- 6 Schalten Sie die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte ein. Die rote Power-LED wechselt zu blau und zeigt damit an, dass das Gerät Video- und Audiosignale von der Quelle an das Display und das Soundsystem überträgt.
- 7 Um zwischen 2-Kanal-Stereo und 5.1-Kanal-Surround-Sound umzuschalten, drücken Sie die Taste neben dem HDMI-Eingang. Wenn die 2-Kanal-Stereo-Audioausgabe ausgewählt ist, leuchtet die LED neben der Taste nicht. Wenn die 5.1-Kanal-Surround-Sound-Audioausgabe ausgewählt ist, leuchtet die LED rot.

# Installation

Instalación / Installation /  
Installation / Installazione

## Italiano

*Nota: prima dell'installazione, accertarsi che tutti i dispositivi da collegare siano spenti.*

- 1 (Opzionale):** montare l'unità a parete o su un'altra superficie utilizzando l'hardware di montaggio incluso.
- Utilizzando un cavo HDMI, collegare la sorgente HDMI alla porta di ingresso HDMI dell'unità.
- Utilizzando un secondo cavo HDMI, collegare un monitor HDMI alla porta di uscita HDMI dell'unità.
- Collegare l'unità a un set di diffusori, a un ricevitore audio o a un altro sistema audio utilizzando le uscite digitali stereo, TOSLINK o RCA da 3,5 mm.
- Collegare l'alimentatore esterno in dotazione all'unità e inserirlo in un dispositivo di protezione da sovratensioni, in un'unità di distribuzione dell'alimentazione o in un gruppo di continuità. Il LED rosso di alimentazione dell'unità si accende per indicare che è alimentato.
- Accendere i dispositivi collegati. Il LED rosso di alimentazione diventerà blu per indicare che l'unità sta trasmettendo il video e l'audio dal sito sorgente al display e al sistema audio.
- Per passare dall'audio stereo a 2 canali a quello surround a 5.1 canali, premere il pulsante accanto alla porta di ingresso HDMI. Quando si seleziona l'audio stereo a 2 canali, il LED accanto al pulsante non si accende. Quando si seleziona l'audio surround a 5.1 canali, il LED si illumina di rosso.

# Warranty

Garantía / Garantie /  
Garantie / Garanzia

## 2-YEAR LIMITED WARRANTY

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](http://Tripplite.Eaton.com/support/product-returns) before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

## Español

### GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Garantizamos por dos (2) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](http://Tripplite.Eaton.com/support/product-returns). Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

## Français

### GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANNÉES

Nous garantissons que nos produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de deux (2) années à partir de la date d'achat initiale. Notre responsabilité, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Visitez [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](http://Tripplite.Eaton.com/support/product-returns) avant d'envoyer de l'équipement pour réparation. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF AUX TERMES DES PRÉSENTES, NOUS N'ÉMETTONS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisent pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

# Warranty

**Garantía / Garantie /  
Garantie / Garanzia**

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, NOUS NE POURRONS EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, nous ne pourrions être tenus responsables de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

La politique d'Eaton en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis.

## Deutsch

### 2 JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von zwei (2) Jahre ab dem Datum des Erstkaufs. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie [Triplite.Eaton.com/support/product-returns](http://Triplite.Eaton.com/support/product-returns), bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER OBIGEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Eaton hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

## Italiano

### GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di due (2) anni dalla data dell'acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Prima di inviarci un prodotto per la riparazione, visitare [Triplite.Eaton.com/support/product-returns](http://Triplite.Eaton.com/support/product-returns). La presente garanzia non si applica alle attrezzature danneggiate accidentalmente, per negligenza o errata applicazione o che siano state in qualsiasi modo alterate o modificate.

SALVO QUANTO QUI PREDISPOSTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. In alcuni Stati non sono consentite la limitazione o l'esclusione di garanzie implicite; pertanto, in tali casi, le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi all'acquirente.

SALVO QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA FOSSIMO AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI DETTI DANNI. Nello specifico, non siamo responsabili di alcun costo, quali mancati redditi o guadagni, perdita di attrezzature, perdita dell'uso di attrezzature, perdita di software, perdita di dati, costi relativi a soluzioni alternative, reclami da parte di terzi, o di altra natura.

Eaton segue una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.





*Powering Business Worldwide*

**Eaton**  
1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
Eaton.com

© 2024 Eaton  
All Rights Reserved  
Publication No. 23-09-154 / 93-48C9\_RevA  
November 2023

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property  
of their respective owners.