

Owner's Manual

Power Strips

**Models: PS120406, PS120420, PS240406, PS2408RA,
PS240810, PS3612RA, PS361206, PS361220 and
PS480806**

PS-Series Power Strips are designed to provide convenient access to multiple AC outlets.

Note: The Power Strip models listed above DO NOT provide your connected equipment with surge or line-noise protection.

Important Safety Instructions	2	Warranty and	4
Equipment Connection	2	Product Registration	
Wall Mounting	2	Español	5
Specifications	3	Français	9

PROTECT YOUR INVESTMENT!

Register your product for quicker service
and ultimate peace of mind.

You could also win an
ISOBAR6ULTRA surge protector—
a \$50 value!



www.tripplite.com/warranty



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2015 Tripp Lite. All rights reserved.

Important Safety Instructions



SAVE THESE INSTRUCTIONS

- DO NOT connect the power strip to an ungrounded outlet.
- DO NOT use the power strip with 2-wire extension cords or adapters.
- This power strip is designed for indoor use only. Install the power strip away from heat-emitting appliances such as radiators or heat registers.
- Do not install where excessive moisture is present.
- Do not plug extension cords into the power strip.
- Never install electrical, telephone, network or coaxial wiring during a lightning storm.
- Do not drill into any part of the housing or open the housing for any reason. There are no user-serviceable parts inside.

Equipment Connection


Plug your equipment into the Power Strip's AC receptacles. DO NOT plug in equipment that draws more total amps than your Power Strip's amperage rating (see label on Power Strip for amperage rating), or you will trip the circuit breaker. If the circuit breaker trips, remove overload and depress breaker to reset. Leave enough clearance at the end of the Power Strip to allow the circuit breaker to operate normally.

Note: Select models with a power switch feature a protective switch cover. To access the switch, flip open the attached cover.


Wall Mounting

All Power Strip models feature clips for horizontal or vertical mounting on a variety of surfaces. The user must supply other mounting hardware (screws, etc.) and determine its suitability for use with the chosen mounting surface.

- 1** Mark a straight horizontal or vertical line where you want to mount the Power Strip. At each end of the line, mark where the edges of the Power Strip will be located. Place a mounting clip on the mounting surface 1" (2.54 cm) in from these edges and mark where the screws must be driven into the wall. For strips longer than 48" (120 cm), also mark a screw hole for a third mounting clip midway between the other two.




- 2 Keyhole Mounting:** Drive #8 screws directly into the mounting surface. Snap the mounting clips onto the Power Strip **2a**, then hang the Power Strip on the screws by the keyhole slots on its mounting clips **2b**.



Wall Mounting (Continued)

- 3** **Clip Mounting:** Drive #10 screws through washers, through the centers of the mounting clips and into the mounting surface **3a**. Place the Power Strip inside one edge of the mounting clips, then snap the Power Strip into place **3b**.



Specifications

Model	Amperage Rating	Outlet Qty. x Type	Input Plug	Cord Length	Overall Length	Breaker
PS120406	15A	4 x 5-15R	5-15P	6 ft.	12 in.	15A
PS120420	20A	2 x 5-20R, 2 x 5-15R	5-20P	15 ft.	12 in.	20A
PS240406	15A	4 x 5-15R	5-15P	6 ft.	24 in.	15A
PS2408RA	15A	8 x 5-15R*	5-15P*	15 ft.	24 in.	15A
PS240810	15A	8 x 5-15R	5-15P	10 ft.	24 in.	15A
PS3612RA	15A	12 x 5-15R*	5-15P*	15 ft.	36 in.	15A
PS361206	15A	12 x 5-15R	5-15P	6 ft.	36 in.	15A
PS361220	20A	2 x 5-20R, 10 x 5-15R	5-20P	15 ft.	36 in.	20A
PS480806	15A	8 x 5-15R	5-15P	6 ft.	48 in.	15A

*Right-angle

Warranty and Product Registration

Lifetime Limited Warranty

Seller warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and workmanship for its lifetime. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, Seller will repair or replace the product, in its sole discretion. Service under this Warranty can only be obtained by your delivering or shipping the product (with all shipping or delivery charges prepaid) to: TRIPP LITE; 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609. Seller will pay return shipping charges. Visit www.tripplite.com/support before sending any equipment back for repair.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLIGENCE. SELLER MAKES NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.)

WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application.

PRODUCT REGISTRATION

Visit www.tripplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

Regulatory Compliance Identification Numbers

For the purpose of regulatory compliance certifications and identification, your Tripp Lite product has been assigned a unique series number. The series number can be found on the product nameplate label, along with all required approval markings and information. When requesting compliance information for this product, always refer to the series number. The series number should not be confused with the marketing name or model number of the product.

Tripp Lite follows a policy of continuous improvement. Product specifications are subject to change without notice.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Manual del propietario

Barras de Contactos

**Modelos: PS120406, PS120420, PS240406, PS2408RA,
PS240810, PS3612RA, PS361206, PS361220 and
PS480806**

Las Barras de Contactos de la Serie PS están diseñadas para proporcionar acceso conveniente a múltiples tomacorrientes de CA.

Nota: Los modelos de Barra de Contactos listados NO proporcionan a su equipo conectado protección contra sobretensión o ruido.

Instrucciones de Seguridad Importantes	6	Especificaciones	7
Conexión del Equipo	6	Garantía Limitada de por Vida	8
Montaje Sobre la Pared	6	English	1
		Français	9



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2015 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Instrucciones de Seguridad Importantes



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- NO lo conecte a una salida que no esté conectada a tierra.
- NO lo use con cordones de extensión de 2 conductores ni con adaptadores.
- Esta barra de contactos está diseñado sólo para usarse bajo techo. Instale la barra de contactos lejos de dispositivos emisores de calor como radiadores o registros de calor.
- No lo instale donde haya excesiva humedad.
- No conecte cordones de extensión. Nunca instale ningún cableado eléctrico, telefónico, de red o coaxial durante una tormenta eléctrica.
- No taladre en ninguna parte de la cubierta ni la abra por ningún motivo. No hay partes que requieran mantenimiento por parte del usuario en su interior.

Conexión del Equipo


Enchufe su equipo dentro de los contactos de corriente alterna de la barra. NO enchufe equipo que requiera un amperaje total mayor al valor nominal de la barra de contactos (véase la etiqueta de la barra de contactos para conocer su amperaje nominal), de lo contrario, se accionará el interruptor automático. Si se acciona el interruptor automático, retire la sobrecarga y oprima el interruptor para reiniciar la operación. Deje espacio suficiente a cada extremo de la barra de contactos para permitir que el "breaker" opere normalmente.

Nota: Algunos modelos con interruptor de energía CA cuentan con una cubierta protectora del interruptor. Para tener acceso al interruptor, simplemente retire la cubierta.


Montaje Sobre la Pared

Todos los modelos de barra de contactos tienen ganchos para su montaje horizontal o vertical sobre una gran variedad de superficies. El usuario debe suministrar el resto del equipo de montaje (tornillos, etc.) y determinar si son apropiados para su uso en la superficie de montaje seleccionada.

- 1** Marque una línea recta, horizontal o vertical, en el lugar donde desea montar la barra de contactos. En cada uno de los extremos de la línea, marque los bordes en donde se localizará la barra de contactos. Coloque un gancho de montaje sobre la superficie de montaje, a una distancia de 2.54 cm (1 pulgada) desde cada borde y marque la posición en la cual se colocarán los tornillos sobre la pared. Para barras de contactos de más de 120 cm (48 pulgadas), también marque el barrenado de un tercer orificio para otro gancho de montaje colocado entre medias de los otros dos.




- 2 Montaje sobre los orificios marcados:**
Introduzca tornillos del n° 8 directamente dentro de la superficie de montaje. Coloque los ganchos de montaje sobre la barra de contactos **2a** y después cuelgue la barra de contactos sobre los tornillos, guiándose por las ranuras marcadas sobre los ganchos de montaje **2b**.



Montaje Sobre la Pared (Continued)

- 3 Montaje de los ganchos:** Introduzca tornillos del nº 10 a través de las arandelas y del centro de los ganchos en la superficie de montaje **3a**. Coloque la barra de contactos dentro del borde de los ganchos de montaje, y después presione ligeramente la barra de contactos hasta que quede en su sitio **3b**.



Especificaciones

Modelo	Valor Nominal de Amperaje	Cant. x Tipo de Tomacorriente	Clavija de Entrada	Longitud de Cable	Longitud Total	Breaker
PS120406	15A	4 x 5-15R	5-15P	1.83 m	30.5 cm	15A
PS120420	20A	2 x 5-20R, 2 x 5-15R	5-20P	4.57 m	30.5 cm	20A
PS240406	15A	4 x 5-15R	5-15P	1.83 m	61 cm	15A
PS2408RA	15A	8 x 5-15R*	5-15P*	4.57 m	61 cm	15A
PS240810	15A	8 x 5-15R	5-15P	3.05 m	61 cm	15A
PS3612RA	15A	12 x 5-15R*	5-15P*	4.57 m	91.4 cm	15A
PS361206	15A	12 x 5-15R	5-15P	1.83 m	91.4 cm	15A
PS361220	20A	2 x 5-20R, 10 x 5-15R	5-20P	4.57 m	91.4 cm	20A
PS480806	15A	8 x 5-15R	5-15P	1.83 m	122 cm	15A

*Ángulo recto

Garantía Limitada de por Vida

El vendedor garantiza que este producto, si es usado de acuerdo a todas las instrucciones en este manual, estará libre de defectos originales de fabricación en materiales y mano de obra de por vida. Si el producto presentara defectos en partes o mano de obra durante el período antes mencionado, el vendedor reparará o reemplazará el producto a sólo discreción. El servicio de garantía puede obtenerse sólo si el usuario entrega o envía el producto (con el material de empaque original y los cargos de fletes pagados) al Centro de Servicio más cercano o a: TRIPP LITE, 1111 W. 35th Street; Chicago, IL 60609 USA. El vendedor pagará los cargos de despacho del retorno. Visite www.tripplite.com/support antes de enviar algún equipo para reparación.

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN CASOS DE DESGASTE NORMAL O DAÑOS CAUSADOS POR ACCIDENTES, USO INCORRECTO, ABUSO O NEGLIGENCIA. EL VENDEDOR NO PROVEE NINGUNA OTRA GARANTIA EXCEPTO POR LA GARANTIA EXPRESA EN ESTE DOCUMENTO. EXCEPTO DONDE SEA PROHIBIDO POR LA LEY, TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACION O PROPIEDAD, SON LIMITADAS EN SU DURACION AL PERIODO DE GARANTIA AQUI MENCIONADO; ESTA GARANTIA EXPRESAMENTE EXCLUYE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES. (Algunos estados no permiten un período de tiempo limitado en garantías implícitas, y otros estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, por lo que las limitaciones antes mencionadas pueden variar de acuerdo a su lugar de residencia. Esta garantía le concede a usted derechos específicos. Usted puede tener otros derechos de acuerdo al código legal local.)

ADVERTENCIA: Es la responsabilidad del usuario individual el determinar, previamente al uso de esta unidad, si el dispositivo es apropiado, adecuado o seguro para el uso deseado. Las aplicaciones individuales están sujetas a grandes variaciones, por lo que el fabricante no hace ninguna representación o concede ninguna garantía relacionada con el uso de estas unidades para ninguna aplicación específica. La política de Tripp Lite es una de mejoramiento constante. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Cumplimiento de las normas de los números de identificación

Para fines de identificación y certificación del cumplimiento de las normas, su producto Tripp Lite tiene asignado un número de serie único. Puede encontrar el número de serie en la etiqueta de la placa de identificación del producto, junto con los símbolos de aprobación e información requeridos. Al solicitar información sobre el cumplimiento de las normas para este producto, siempre mencione el número de serie. El número de serie no debe ser confundido con el nombre de identificación ni con el número de modelo del producto.

Tripp Lite tiene una política de mejoramiento continuo. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Manual du propriétaire

Barres d'alimentation

**Modèles : PS120406, PS120420, PS240406, PS2408RA,
PS240810, PS3612RA, PS361206, PS361220 et
PS480806**

Les barres d'alimentation de série PS sont conçues pour offrir un accès pratique à plusieurs sorties CA.

Remarque : Les modèles de barres d'alimentation énumérés ci-dessus N'OFFRENT PAS de protection contre les surtensions ou les bruits à l'équipement connecté.

Consignes de Sécurité Importantes	10	Spécifications	11
Raccord de Matériel	10	Garantie Limitée de Vie	12
Fixation Murale	10	English	1
		Español	5



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2015 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Consignes de Sécurité Importantes



CONSERVER CES DIRECTIVES

- NE PAS brancher sur une prise non mise à la terre.
- NE PAS utiliser de cordons prolongateurs ou d'adaptateurs à deux fils.
- Cet barre d'alimentation est conçu pour être utilisé seulement à l'intérieur. Installer cet barre d'alimentation loin d'appareils de chauffage comme des radiateurs ou des registres de chaleur.
- Ne pas installer en présence d'humidité excessive.
- Ne pas y brancher de cordons prolongateurs.
- Ne jamais faire l'installation de câblage électrique, téléphonique, réseau ou coaxial pendant un orage.
- Ne jamais percer une quelconque partie du boîtier ni ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur.

Raccord de Matériel


Branchez votre matériel dans les prises c.a. de le barre d'alimentation. NE branchez PAS de matériel consommant une intensité totale supérieure à l'intensité nominale de votre barre d'alimentation (référez-vous à l'étiquette de cette dernière pour en vérifier l'intensité nominale), sinon vous déclencherez son disjoncteur. Si ce dernier se déclenche, enlevez le matériel causant la surcharge, et rabaissez le disjoncteur à sa position initiale. Laissez suffisamment d'espace à l'extrémité de le barre d'alimentation pour permettre au disjoncteur de fonctionner normalement.

Remarque : Certaines configurations prédéterminées à interrupteur sont dotées d'un capuchon protecteur. Pour accéder à l'interrupteur, soulevez simplement le capuchon qui y est attaché.


Fixation Murale

Tous les modèles de barres d'alimentation sont dotés d'agrafes permettant leur montage horizontal ou vertical à une variété de surfaces. L'utilisateur doit fournir les autres pièces de montage (vis, etc.) requises et en déterminer la convenance pour la surface de montage choisie.

- 1** Marquez d'un trait droit horizontal ou vertical l'endroit où vous voulez monter le barre d'alimentation. À chaque extrémité du trait, marquez l'endroit où les bords de le barre d'alimentation seront placés. Posez une agrafe de verrouillage sur la surface de montage à 2,5 cm (1 po) de ces extrémités et marquez l'emplacement où les vis doivent être enfoncées dans le mur. Pour les barres dépassant 120 cm (48 po), marquez également le trou de vis de la troisième agrafe de verrouillage à mi-chemin entre les deux autres.




- 2 Montage par les trous piriformes :** Enfoncez des vis n° 8 directement dans la surface de montage. Ajustez les agrafes à le barre d'alimentation **2a**, puis suspendez cette dernière aux vis grâce aux fentes piriformes des agrafes de verrouillage **2b**.



Fixation Murale (Suite)

- 3 Montage par les agrafes :** Faites d'abord passer des vis n° 10 dans des rondelles, puis passez-les au centre des agrafes de verrouillage pour les enfoncez ensuite dans la surface de montage **3a**. Positionnez un côté de la barre d'alimentation à l'intérieur d'un rebord des agrafes, puis poussez sur le barre pour la mettre en place **3b**.



Spécifications

Modèle	Ampérage	Nombre de sorties x Type	Fiche d'entrée	Longueur du cordon	Longueur totale	Disjoncteur
PS120406	15A	4 x 5-15R	5-15P	1,83 m	30,5 cm	15A
PS120420	20A	2 x 5-20R, 2 x 5-15R	5-20P	4,57 m	30,5 cm	20A
PS240406	15A	4 x 5-15R	5-15P	1,83 m	61 cm	15A
PS2408RA	15A	8 x 5-15R*	5-15P*	4,57 m	61 cm	15A
PS240810	15A	8 x 5-15R	5-15P	3,05 m	61 cm	15A
PS3612RA	15A	12 x 5-15R*	5-15P*	4,57 m	91,4 cm	15A
PS361206	15A	12 x 5-15R	5-15P	1,83 m	91,4 cm	15A
PS361220	20A	2 x 5-20R, 10 x 5-15R	5-20P	4,57 m	91,4 cm	20A
PS480806	15A	8 x 5-15R	5-15P	1,83 m	122 cm	15A

*Angle droit

Garantie Limitée de Vie

Le Vendeur garantit ce produit, s'il est utilisé conformément aux instructions applicables, contre tout défaut de matière et de main-d'oeuvre pendant sa vie du date de vente originale. Si le produit présente un défaut de matière ou de main-d'oeuvre pendant cette période, le Vendeur s'engage à le réparer ou à le remplacer, à sa discrétion. La réparation dans le cadre de la présente garantie ne peut être obtenue qu'en livrant ou en expédiant le produit (tous les frais d'expédition ou de livraison payés d'avance) à: TRIPP LITE, 1111 W. 35th Street; Chicago, IL 60609 USA. Le vendeur paiera les frais d'expédition de retour. Visitez www.triplite.com/support avant d'envoyer un équipement pour réparations.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RÉSULTANT D'UN ACCIDENT, D'UN MAUVAIS USAGE OU D'UNE NÉGLIGENCE. LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE QUE CELLE MENTIONNÉE EXPRESSÉMENT DANS LA PRÉSENTE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE SUSMENTIONNÉE; ET LA PRÉSENTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUS LES DOMMAGES FORTUITS ET INDIRECTS. (Certaines juridictions n'autorisant pas de limitation de la durée de la garantie implicite et d'autres l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects, les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez jouir d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre.)

AVERTISSEMENT: Avant tout usage, l'utilisateur doit déterminer si le dispositif est adapté à l'emploi prévu et si, le cas échéant, il ne présente aucun danger. Comme les applications peuvent différer considérablement les unes des autres, le fabricant ne fait aucune déclaration ni n'accorde aucune garantie quant à l'adéquation de ces appareils à une application donnée. La politique de Tripp Lite est en amélioration constante. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Numéros d'identification de conformité aux règlements

À des fins de certification et d'identification de conformité aux règlements, votre produit Tripp Lite a reçu un numéro de série unique. Ce numéro se retrouve sur la plaque signalétique du produit, avec les inscriptions et informations d'approbation requises. Lors d'une demande d'information de conformité pour ce produit, utilisez toujours le numéro de série. Il ne doit pas être confondu avec le nom de la marque ou le numéro de modèle du produit.

La politique de Tripp Lite est celle d'une amélioration continue. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.triplite.com/support