

Quick Start Guide

Thunderbolt™ 3 to Dual HDMI Adapter

Model: MTB3-002-HD

Español 8 • Français 14
Русский 20 • Deutsch 26

WARRANTY REGISTRATION

Register your product today and be automatically entered to win an ISOBAR® surge protector in our monthly drawing!

tripplite.com/warranty



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Copyright © 2021 Tripp Lite. All rights reserved.

Product Features

- Compatible with macOS® 10.12 and below and Windows® 10 and below
- Supports Ultra High Definition (UHD) 4K x 2K video resolutions up to 4096 x 2160 (60 Hz), as specified in HDMI 2.0, when transmitting to two displays
- Supports up to 36-bit Deep Color (12 bits per channel)
- Compatible with HDCP 2.2 and previous HDCP specifications
- Supports chroma subsamplings of YUV 4:4:4, as well as RGB and YUV 4:2:2
- Plug-and-play adapter—no drivers required

Package Contents

- MTB3-002-HD
- Quick Start Guide

System Requirements

- Thunderbolt 3-enabled Mac or Windows PC
- HDMI-enabled monitor

Installation

- 1.** Connect the adapter's Thunderbolt 3 connector to the Thunderbolt 3 port on your Mac or Windows PC.
- 2.** Connect the adapter's HDMI port to a monitor using an HDMI cable (such as Tripp Lite's P568-Series cables).
- 3.** The video image will appear on the add-on monitor. Customize how video is displayed on the add-on monitor using your device's display settings.

Specifications

| Connectors | |
|---------------------------|---|
| Input | Thunderbolt 3 (Male) |
| Display | 2x HDMI (Female) |
| Video | |
| Maximum Resolutions | Dual Monitor: 4096 x 2160 (60 Hz) |
| Color Depth | 36-bit Deep Color Maximum (12 bits per channel) |
| Environmental | |
| Operating Temperature | 32° to 113°F (0° to 45°C) |
| Operating Humidity | 10% to 85% RH, Non-Condensing |
| Storage Temperature | 14° to 158°F (-10° to 70°C) |
| Storage Humidity | 10% to 90% RH, Non-Condensing |
| Power Requirements | |
| External Power Supply | No |

Warranty and Product Registration

3-Year Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Warranty and Product Registration

PRODUCT REGISTRATION

Visit triplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty and Product Registration

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



Manufacturing
Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
triplite.com/support

Guía de Inicio Rápido

Adaptador Thunderbolt™ 3 a HDMI Doble

Modelo: MTB3-002-HD

English 1 • Français 14
Русский 20 • Deutsch 26



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, EE UU
triplite.com/support

Copyright © 2021 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Características del Producto

- Compatible con MacOS® 10.12 y versiones anteriores y Windows® 10 y versiones anteriores
- Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición [UHD] 4K x 2K hasta 4096 x 2160 (60 Hz), como se especifica en HDMI 2.0, al transmitir a dos pantallas
- Soporta Color Verdadero de hasta 36 bits (12 bits por canal)
- Compatible con especificaciones HDCP 2.2 y HDCP anteriores
- Soporta submuestreos de crominancia de YUV 4:4:4, así como RGB y YUV 4:2:2
- Adaptador para Conectar y Usar—no se necesitan controladores

Contenido del Empaque

- MTB3-002-HD
- Guía de Inicio Rápido

Requisitos del Sistema

- Mac o PC Windows equipada con Thunderbolt 3
- Monitor equipado con HDMI

Instalación

- 1.** Conecte el conector Thunderbolt 3 del adaptador al puerto Thunderbolt 3 en su Mac o PC Windows.
- 2.** Conecte el puerto HDMI del adaptador a un monitor mediante un cable HDMI (como los cables Serie P568 de Tripp Lite).
- 3.** La imagen de video aparecerá en el monitor adicional. Personalice la forma cómo se muestra el video en el monitor agregado utilizando la configuración de la pantalla de su dispositivo.

Especificaciones

| Conectores | |
|----------------------------------|---|
| Entrada | Thunderbolt 3 (Macho) |
| Pantalla | 2x HDMI (Hembra) |
| Video | |
| Resoluciones Máximas | Dos Monitores: 4096 x 2160 (60 Hz) |
| Color Verdadero | Color Verdadero Máximo de 36 bits (12 bits por canal) |
| Ambiental | |
| Temperatura de Operación | 0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F] |
| Humedad de Operación | De 10 % a 85 % de HR, Sin Condensación |
| Temperatura de Almacenamiento | -10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F] |
| Humedad de Almacenamiento | De 10% a 90% de HR, Sin Condensación |
| Requerimientos de Energía | |
| Fuente de Alimentación Externa | No |

Garantía

Garantía Limitada de 3 años.

TRIPP LITE garantiza durante un período de tres (3) años desde la fecha de compra inicial que este producto no presenta defectos de materiales ni de mano de obra. La obligación TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía [RMA] de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser devueltos a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte prepagados y deben acompañarse con una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO PROPÓSITO. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

Garantía

SALVO POR LO INDICADO ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O EMERGENTES QUE SURJAN COMO RESULTADO DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden diferir ligeramente de los productos reales.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, EE UU
tripplite.com/support

Guide de démarrage rapide

Adaptateur de Thunderbolt™ 3 à Dual HDMI

Modèle : MTB3-002-HD

English 1 • Español 8
Русский 20 • Deutsch 26



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
triplite.com/support

Droits d'auteur © 2021 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Caractéristiques du produit

- Compatible avec macOS® 10.12 et les versions antérieures et Windows® 10 et les versions antérieures
- Prend en charge des résolutions vidéo ultra-haute définition (UHD) jusqu'à 4 096 x 2 160 (60 Hz), comme précisé dans HDMI 2.0, lors de la transmission vers deux écrans
- Prend en charge 36 bits Deep Color (12 bits par canal)
- Compatible avec HDCP 2.2 et les caractéristiques techniques HDCP précédentes
- Prend en charge le sous-échantillonnage de la chrominance de YUV 4:4:4, de même que RGB et YUV 4:2:2
- Adaptateur prêt à l'emploi — aucun logiciel ou lecteur requis.

Contenu de l'emballage

- MTB3-002-HD
- Guide de démarrage rapide

Configuration requise

- Mac ou PC Windows activé Thunderbolt 3
- Moniteur compatible HDMI

Installation

- 1.** Raccorder le connecteur Thunderbolt 3 de l'adaptateur au port Thunderbolt 3 sur le Mac ou le PC Windows.
- 2.** Raccorder le port HDMI de l'adaptateur à un moniteur en utilisant un câble HDMI (comme les câbles de la série P568 de Tripp Lite).
- 3.** L'image vidéo s'affichera sur le moniteur ajouté. Personnaliser la façon dont la vidéo est affichée sur le moniteur ajouté en utilisant les paramètres d'affichage de l'appareil.

Caractéristiques techniques

| Connecteurs | |
|--|--|
| Entrée | Thunderbolt 3 (mâle) |
| Affichage | 2x HDMI (femelle) |
| Vidéo | |
| Résolutions maximales | Double moniteur : 4 096 x 2 160 (60 Hz) |
| Profondeur des couleurs | Prend en charge 36 bits Deep Color maximum (12 bits par canal) |
| Écologique | |
| Température de fonctionnement | 0 à 45 °C (32 à 113 °F) |
| Humidité de fonctionnement | 10 à 85 % HR, sans condensation |
| Température d'entreposage | -10° à 70 °C (14° à 158 °F) |
| Humidité d'entreposage | 10 à 90 % HR, sans condensation |
| Besoins en matière d'alimentation | |
| Alimentation externe | Non |

Garantie

Garantie limitée de 3 ans

TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. La responsabilité de TRIPP LITE, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Pour obtenir une réparation sous la présente garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation reconnu par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation reconnu par TRIPP LITE en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTES, TRIPP LITE N'ÉMET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

Garantie

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, TRIPP LITE ne pourra être tenue responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Les produits réels peuvent différer légèrement des photos et des illustrations.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Краткое руководство пользователя

Переходник Thunderbolt™ 3 — Dual HDMI

Модель: MTB3-002-HD

English 1 • Español 8
Français 14 • Deutsch 26

EAC

TRIPP·LITE



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2021 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

20

Характеристики продукта

- Совместимость с операционными системами macOS® 10.12 (и более ранними версиями) и Windows® 10 (и более ранними версиями)
- Поддержка видеоразрешений стандарта Ultra High Definition (UHD) 4K x 2K до 4096 x 2160 при 60 Гц (согласно требованиям стандарта HDMI 2.0) при передаче сигнала на два дисплея
- Поддержка 36-битового кодирования цвета (по 12 бит на канал)
- Совместимость со стандартом HDCP 2.2 и соответствие требованиям предыдущих версий HDCP
- Поддержка цветовой субдискретизации YUV 4:4:4, а также RGB и YUV 4:2:2
- Подключение по технологии Plug-and-Play без необходимости использования драйверов

Содержимое упаковки

- Устройство мод. МТВ3-002-НD
- Краткое руководство пользователя

Системные требования

- Устройство Mac или персональный компьютер с ОС Windows, оснащенный интерфейсом Thunderbolt 3
- Монитор с поддержкой стандарта HDMI

Установка

1. Подключите разъем Thunderbolt 3 переходника к порту Thunderbolt 3 своего устройства Mac или ПК с операционной системой Windows.
2. Подключите HDMI-порт переходника к HDMI-порту монитора с помощью HDMI-кабеля (например, кабеля Tripp Lite серии P568).
3. На дополнительном мониторе появляется видеоизображение. Установите индивидуальные параметры отображения видеосигнала на дополнительном мониторе, используя соответствующие настройки своего устройства.

Технические требования

| Разъемы | |
|------------------------------------|--|
| Вход | Thunderbolt 3 (штекерный) |
| Дисплей | HDMI (гнездовой) — 2 шт. |
| Видео | |
| Максимальное разрешение | С двумя мониторами: 4096 x 2160 (60 Гц) |
| Разрядность цвета | Поддержка кодирования цвета до 36 бит (по 12 бит на канал) |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон рабочих температур | От 0 до 45°C |
| Рабочий диапазон влажности | Относительная влажность от 10 до 85%, (без образования конденсата) |
| Диапазон температур хранения | От -10 до 70°C |
| Диапазон влажности при хранении | Относительная влажность от 10 до 90% (без образования конденсата) |
| Требования к электропитанию | |
| Внешний источник питания | Нет |

Гарантийные обязательства

Ограниченная гарантия сроком 3 года

Компания TRIPP LITE гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение трех (3) лет с момента первоначальной покупки. Обязательства компании TRIPP LITE по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой (по ее единоличному усмотрению) любых таких дефектных изделий. Для получения услуг по данной гарантии необходимо получить номер Returned Material Authorization (RMA — разрешение на возврат материалов) от компании TRIPP LITE или ее авторизованного сервисного центра. Изделия должны быть возвращены в компанию TRIPP LITE или авторизованный сервисный центр TRIPP LITE с предоплатой транспортных расходов и сопровождаться кратким описанием возникшей проблемы и документом, подтверждающим дату и место его приобретения. Действие настоящей гарантии не распространяется на оборудование, поврежденное в результате аварии, небрежного обращения или неправильного использования, а также видоизмененное каким бы то ни было образом.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗДЕСЬ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. В некоторых штатах/государствах ограничение или исключение подразумеваемых гарантий не допускается; следовательно, вышеуказанное(-ые) ограничение(-я) или исключение(-я) могут не распространяться на покупателя.

Гарантийные обязательства

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЫШЕ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ЛИБО УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. В частности, компания TRIPP LITE не несет ответственности за какие-либо издержки, такие как упущенные прибыли или доходы, потеря оборудования, потеря возможности использования оборудования, потеря программного обеспечения, потеря данных, расходы на заменители, урегулирование претензий третьих лиц и пр. Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления. Внешний вид реальных изделий может несколько отличаться от представленного на фотографиях и иллюстрациях.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

20-12-306 93-3C2E_RevB

Kurzanleitung

Thunderbolt™ 3 auf Dual-HDMI-Adapter

Modell: MTB3-002-HD

English 1 • Español 8
Français 14 • Русский 20



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
triplite.com/support

Copyright © 2021 Tripp Lite. Alle Rechte vorbehalten.

Produktmerkmale

- Kompatibel mit macOS® 10.12 und Vorgängerversionen und Windows® 10 und Vorgängerversionen
- Unterstützt UHD-Videoauflösungen von 4K x 2K bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz wie in HDMI 2.0 spezifiziert, bei der Übertragung auf zwei Bildschirme
- Unterstützt bis zu 36-Bit Deep Color (12 Bit pro Kanal)
- Kompatibel mit HDCP 2.2 und vorherigen HDCP-Spezifikationen
- Unterstützt Farbrunterabtastung von YUV 4:4:4 sowie RGB und YUV 4:2:2
- Plug-and-Play – keine Treiber erforderlich

Lieferumfang

- MTB3-002-HD
- Kurzanleitung

Systemanforderungen

- Thunderbolt 3-fähiger Mac oder Windows PC
- HDMI-fähiger Monitor

Installation

- 1.** Verbinden Sie den Thunderbolt 3-Anschluss des Adapters mit dem Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Mac oder Windows-PC.
- 2.** Schließen Sie den HDMI-Anschluss des Adapters über ein HDMI-Kabel (z. B. die Kabel der P568-Serie von Tripp Lite) an einen Monitor an.
- 3.** Das Videobild erscheint auf dem zugefügten Monitor. Passen Sie die Anzeige von Video auf dem Zusatzmonitor mithilfe der Anzeigeeinstellungen Ihres Geräts an.

Technische Daten

| Steckverbinder | |
|---------------------------------|--|
| Eingang | Thunderbolt 3 (Stecker) |
| Display | 2x HDMI (Buchse) |
| Video | |
| Maximale Auflösungen | Dual-Monitor: 4096 x 2160 (60 Hz) |
| Farbtiefe | 36-Bit Farbtiefe Maximum (12 Bit pro Kanal). |
| Umgebungsinformationen | |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 % bis 85 % rF, nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | -10 °C bis 70 °C |
| Feuchtebereich für die Lagerung | 10 % bis 90 % rF, nicht kondensierend |
| Stromanforderungen | |
| Externe Stromversorgung | Nein |

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Garantie

TRIPP LITE garantiert, dass seine Produkte für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Die Verpflichtung von TRIPP LITE im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Um Service im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, müssen Sie eine RMA-Nummer (Returned Material Authorization) von TRIPP LITE oder einem autorisierten TRIPP-LITE-Servicezentrum erhalten. Die Produkte müssen an TRIPP LITE oder an ein autorisiertes TRIPP-LITE-Servicezentrum unter Vorauszahlung der Transportkosten zurückgeschickt werden und mit einer kurzen Beschreibung des aufgetretenen Problems sowie einem Nachweis über Datum und Ort des Kaufs versehen sein. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GIBT TRIPP LITE KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

Garantie

MIT AUSNAHME DER OBIGEN BESTIMMUNGEN IST TRIPP LITE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haftet TRIPP LITE nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Tripp Lite hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Fotos und Illustrationen können von den tatsächlichen Produkten leicht abweichen.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

20-12-306 93-3C2E_RevB