

**USB 3.2 Gen 1 USB-C to USB-A
Hub with Memory Card Reader**

Models:

U460-003-3AM

U460-003-3AMB

USB Type-C® and
USB-C® are registered
trademarks of USB
Implementers Forum.



Purchased product
may differ from image.

Español 5

Français 9

Deutsch 13

Italiano 17

EATON

Powering Business Worldwide

Package Includes

- U460-003-3AM (White) or U460-003-3AMB (Black)
- Owner's Manual

Optional Accessories

- U322-Series USB 3.2 A/B Device Cables
- U326-Series USB 3.0 Micro-B Device Cables

Product Features

- Portable design with built-in cable is perfect for travel and stores easily into a laptop bag
- USB-A ports support data transfer rates up to 5 Gbps and are compatible with previous USB generations
- Micro SD and SD/MMC memory card slots allow external memory access via the USB-C port
- Plug-and-Play – No software or drivers required

Installation

1. Connect the unit's USB Type-C connector to the USB-C port on your laptop, tablet or personal electronic device.
2. Connect up to three USB devices to the unit's USB-A ports.
3. Insert a Micro SD or SD/MMC card into the corresponding memory card slot to access external memory.

Note: Only one memory card slot can be used at a time.

Specifications

Input Connectors	
USB	USB-C (Male)
Output Connectors	
USB-A	USB A (Female) x3
Memory Card Slots	Micro SD x1, SD/MMC x1
Environmental	
Operating Temperature	32 to 113°F (0 to 45°C)
Operating Humidity	10% to 85% RH, Non-Condensing
Storage Temperature	14 to 158°F (-10 to 70°C)
Storage Humidity	5% to 90% RH, Non-Condensing

Warranty

3-YEAR LIMITED WARRANTY

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit Triplite.Eaton.com/support/product-returns before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way. EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Eaton could void the user's authority to operate this equipment.

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com



© 2023 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.
23-08-354 /
93-374A_RevD
September 2023

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.

**Hub USB 3.2 Gen 1 USB-C a
USB-A con Lector de Tarjeta de
Memoria**

Modelos:

U460-003-3AM

U460-003-3AMB

USB Type-C® y USB-C®
son marcas
comerciales
registradas del USB
Implementers Forum



El producto comprado
puede diferir de la imagen.

English 1
Français 9
Deutsch 13
Italiano 17

EATON

Powering Business Worldwide

El paquete incluye

- U460-003-3AM (Blanco) o U460-003-3AMB (Negro)
- Manual del Propietario

Accesorios Opcionales

- Cables para Dispositivo USB 3.2 A/B Serie U322
- Cables para Dispositivo USB 3.0 Micro-B Serie U326

Características del Producto

- El diseño portátil con cable incorporado es perfecto para viajar y guardarse fácilmente en un maletín para laptop.
- Los puertos USB 3.0 del hub soportan velocidades de transferencia de datos hasta 5 Gbps y son compatibles con generaciones anteriores de USB
- Las ranuras para tarjeta de memoria Micro SD y SD / MMC permiten acceso a memorias externas a través del puerto USB-C.
- Conectar y Usar—No requiere software ni controladores

Instalación

1. Conecte el conector USB Type-C de la unidad al puerto USB-C en su laptop, tableta o dispositivo electrónico personal.
2. Conecte hasta tres dispositivos USB a los puertos USB-A de la unidad.
3. Para acceder a la memoria externa, inserte una tarjeta Micro SD o SD / MMC en la ranura correspondiente para la tarjeta de memoria.

Nota: Solo se puede usar una tarjeta de memoria a la vez.

Especificaciones

Conectores de Entrada	
USB	USB-C (Macho)
Conectores de Salida	
USB-A	USB A (Hembra) x3
Ranuras de las tarjetas de memoria	Micro SD x1, SD/MMC x1
Ambiental	
Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90% de HR, Sin Condensación

Garantía

GARANTÍA LIMITADA POR 3 AÑOS

Garantizamos por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite [TrippLite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns). Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

El uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde la falla de este equipo pueda razonablemente hacer suponer que causará fallas en el equipo de soporte de vida o afecte significativamente su seguridad o efectividad, no está recomendado.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
[Eaton.com](https://www.eaton.com)



© 2023 Eaton
Todos los derechos
reservados
Publicación No.
23-08-354 /
93-374A_RevD
Septiembre de 2023

Eaton es una marca
registrada.

Todas las marcas
registradas son
propiedad de
sus respectivos
propietarios.

**Hub USB-C vers USB-A USB
3.2 Gen 1 avec lecteur de
cartes mémoire**

Modèles :

U460-003-3AM

U460-003-3AMB

USB Type-C® et USB-C®
sont des marques
déposées de l'USB
Implementers Forum.



Le produit acheté
peut différer de l'image.

English 1
Español 5
Deutsch 13
Italiano 17

EATON

Powering Business Worldwide

Contenu de l'emballage

- U460-003-3AM (blanc) ou U460-003-3AMB (noir)
- Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles en option

- Câbles pour périphériques USB 3.2 A/B de la série U322
- Câbles pour périphériques USB 3.0 Micro-B de la série U326

Caractéristiques du produit

- La conception portable avec câble intégré est parfaite pour les voyages et se range facilement dans une sacoche d'ordinateur portable.
- Les ports USB-A prennent en charge des taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s et sont compatibles avec les générations USB précédentes.
- Les emplacements pour cartes mémoire Micro SD et SD/MMC permettent d'accéder à la mémoire externe via le port USB-C.
- Plug-and-Play - pas de logiciels ni de pilotes nécessaires.

Installation

1. Branchez le connecteur USB Type-C de l'unité au port USB-C de votre ordinateur portable, tablette ou appareil électronique personnel.
2. Connectez jusqu'à trois périphériques USB aux ports USB-A de l'appareil.
3. Insérez une carte micro SD ou SD/MMC dans l'emplacement correspondant pour accéder à la mémoire externe.

Remarque : Vous ne pouvez utiliser qu'un seul emplacement de carte mémoire à la fois.

Caractéristiques

Connecteurs d'entrée	
USB	USB C (mâle)
Connecteurs de sortie	
USB-A	USB A (femelle) x3
Emplacements pour cartes mémoire	Micro SD x1, SD/MMC x1
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 45 °C (32 à 113 °F)
Taux d'humidité en fonctionnement	10 % à 85 % HR, sans condensation
Température de stockage	-10 à 70 °C (14 à 158 °F)
Humidité de stockage	5 % à 90 % HR, sans condensation

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat initiale. Notre obligation au titre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à notre seule discrétion) de tout produit défectueux. Veuillez consulter le site Triplite.Eaton.com/support/product-returns avant d'envoyer un produit pour le faire réparer. Cette garantie ne s'applique pas aux équipements qui ont été endommagés par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation, ni à ceux qui ont été altérés ou modifiés d'une façon quelconque.

SAUF MENTION CONTRAIRE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, NOUS NE FOURNISSONS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE VOCATION À UN BUT PARTICULIER. Certains États ne permettent ni la limitation ni l'exclusion de garanties implicites ; ainsi, la/les limitation(s) ou exclusion(s) mentionnée(s) ci-dessus peut/peuvent ne pas s'appliquer à l'acquéreur.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS CI-DESSUS, NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. En particulier, nous ne sommes pas responsables des coûts tels que les pertes de profits ou de revenus, les pertes d'équipement, les pertes d'utilisation de l'équipement, les pertes de logiciels, les pertes de données, les coûts des produits de remplacement, les réclamations de tiers ou autres.

L'utilisation de cet équipement dans des applications de maintien des fonctions vitales où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une défaillance de cet équipement entraîne la défaillance de l'équipement de maintien des fonctions vitales ou affecte de manière significative sa sécurité ou son efficacité n'est pas recommandée.

Eaton mène une politique d'amélioration continue. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
États-Unis
Eaton.com

© 2023 Eaton
Tous droits réservés.
Publication n°
23-08-354 /
93-374A_RevD
Septembre 2023



Eaton est une marque déposée.

Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

**USB 3.2 der 1. Generation
USB-C zu USB-A-Hub mit
Speicherkartenlesegerät.**

Modelle:

U460-003-3AM

U460-003-3AMB

USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene
Marken von USB
Implementers Forum.



Das gekaufte Produkt kann von
der Abbildung abweichen.

English 1
Español 5
Français 9
Italiano 17

EATON

Powering Business Worldwide

Im Paket enthalten

- U460-003-3AM (Weiß) oder U460-003-3AMB (Schwarz)
- Betriebsanleitung

Optionales Zubehör

- U322-Baureihe USB 3.2 A/B Gerätekabel
- U326-Baureihe USB 3.0 Micro-B Gerätekabel

Produktmerkmale

- Das tragbare Design mit eingebautem Kabel ist perfekt für Reisen und lässt sich leicht in einer Laptop Tasche verstauen.
- USB-A-Anschlüsse unterstützen Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbps und sind mit früheren USB-Generationen kompatibel
- Micro SD- und SD/MMC-Speicherkartensteckplätze ermöglichen den Zugriff auf externen Speicher über den USB-C-Anschluss
- Plug-and-Play – keine Software oder Treiber erforderlich

Installation

1. Verbinden Sie den Anschluss USB Type-C des Geräts mit dem USB-C-Anschluss Ihres Laptops, Tablets oder persönlichen elektronischen Geräts.
2. Schließen Sie bis zu drei USB-Geräte an die USB-A-Anschlüsse des Geräts an.
3. Stecken Sie eine Micro SD- oder SD/MMC-Karte in den entsprechenden Speicherkartensteckplatz, um auf den externen Speicher zuzugreifen.

Hinweis: Es kann jeweils nur ein Speicherkartensteckplatz verwendet werden.

Technische Daten

Eingabe Anschlüsse	
USB	USB-C (Stecker)
Ausgangsanschlüsse	
USB-A	USB A (Buchse) x3
Steckplätze für Speicherkarten	Micro SD x1, SD/MMC x1
Umgebungsinformationen	
Betriebstemperatur	32 bis 113 °F (0 bis 45 °C)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 85 % RH, nicht kondensierend
Lagertemperatur	14 bis 158 °F (-10 bis 70 °C)
Feuchtebereich für die Lagerung	5 % bis 90 % RH, nicht kondensierend

Garantie

3 JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie TrippLite.Eaton.com/support/product-returns, bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER OBIGEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Die Verwendung dieses Geräts für lebenserhaltende Systeme, bei denen der Ausfall des Geräts den Ausfall des Lebenserhaltungssystems verursachen oder dessen Sicherheit beziehungsweise Wirksamkeit bedeutend beeinträchtigen kann, wird nicht empfohlen.

Eaton verfolgt die Richtlinie der kontinuierlichen Verbesserung. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
USA
Eaton.com



© 2023 Eaton
Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichungs-Nr.:
23-08-354 /
93-374A_RevD
September 2023

Eaton ist eine eingetragene Marke.

Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

**Hub USB 3.2 Gen 1 da USB-C
a USB-A con lettore di
schede di memoria**

Modelli:

U460-003-3AM

U460-003-3AMB

USB Type-C® e USB-C®
sono marchi registrati
di USB Implementers
Forum.



Il prodotto acquistato
potrebbe differire dall'immagine.

English 1
Español 5
Français 9
Deutsch 13

EATON

Powering Business Worldwide

La confezione include

- U460-003-3AM (Bianco) o U460-003-3AMB (Nero)
- Manuale utente

Accessori opzionali

- Cavi per dispositivi USB 3.2 A/B serie U322
- Cavi per dispositivi USB 3.0 Micro-B serie U326

Caratteristiche del prodotto

- Il design con cavo incorporato è perfetto per i viaggi e si ripone facilmente in una borsa per computer portatile
- Le porte USB-A supportano velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps e sono compatibili con le generazioni USB precedenti
- Gli slot per schede di memoria Micro SD e SD/MMC consentono l'accesso alla memoria esterna tramite la porta USB-C
- Plug and play: non sono necessari software o driver

Installazione

1. Collegare il connettore USB Type-C dell'unità alla porta USB-C del computer portatile, tablet o dispositivo elettronico personale.
2. Collegare fino a tre dispositivi USB alle porte USB-A dell'unità.
3. Inserire una scheda Micro SD o SD/MMC nello slot corrispondente per accedere alla memoria esterna.

Nota: è possibile utilizzare solo uno slot per schede di memoria alla volta.

Specifiche

Connettori di ingresso	
USB	USB-C (maschio)
Connettori di uscita	
USB-A	3 USB A (femmina)
Slot per schede di memoria	1 Micro SD, 1 SD/MMC
Condizioni ambientali	
Temperatura di funzionamento	Da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F)
Umidità di funzionamento	Dal 10% all'85% RH, non condensante
Temperatura di conservazione	Da -10 a 70 °C (da 14 a 158 °F)
Umidità di conservazione	Dal 5% al 90% RH, non condensante

Garanzia

GARANZIA LIMITATA DI 3 ANNI

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti nei materiali e di fabbricazione per un periodo di tre (3) anni dalla data di acquisto iniziale. Il nostro obbligo ai sensi della presente garanzia è limitato alla riparazione o alla sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di qualsiasi prodotto che presenti tali difetti. Prima di inviare un prodotto per la riparazione, visitare [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns). La presente garanzia non si applica alle unità danneggiate accidentalmente, a causa di negligenza o di un'errata applicazione, o che siano state in qualsiasi modo alterate o modificate.

SALVO QUANTO QUI PREDISPOSTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. In alcuni Stati non sono consentite la limitazione o l'esclusione di garanzie implicite; pertanto, in tali casi, le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi all'acquirente.

SALVO QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA FOSSIMO AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. Nello specifico, non siamo responsabili di alcun costo, quali mancati redditi o guadagni, perdita di attrezzature, perdita dell'uso di attrezzature, perdita di software, perdita di dati, costi relativi a soluzioni alternative, reclami da parte di terzi, o di altra natura.

Si sconsiglia l'uso di questa apparecchiatura nelle applicazioni di supporto vitale, ove si possa ragionevolmente prevedere che un guasto di questa apparecchiatura provochi il guasto di tale applicazione o ne comprometta in modo significativo la sicurezza o l'efficacia.

Eaton adotta una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Stati Uniti
[Eaton.com](https://www.eaton.com)



© 2023 Eaton
Tutti i diritti riservati
Pubblicazione n.
23-08-354/
93-374A_RevD
Settembre 2023

Eaton è un marchio registrato.

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.