

USB-C® Mobile Dock and Multiport Adapter, 8K HDMI, 100W USB Charging

Model:

U442-DOCK40-5

USB Type-C® and
USB-C® are
registered
trademarks of USB
Implementers Forum



Purchased product
may differ from image.

Español 9
Français 16
Deutsch 23
Italiano 30



Powering Business Worldwide

Product Features

- Transmit up to 8K video to an HDMI display from a USB-C host, connect and charge USB peripherals and charge the host PC via a 100W PD Charging port
- Compatible with laptops, computers and other USB Type-C host devices that support DisplayPort Alternate Mode
- HDMI port supports video resolutions up to 7680 x 4320 (8K) @ 30 Hz with High Dynamic Range (HDR10+) and HDCP 2.3 and below
- USB-A ports support USB 3.2 Gen 2 data transfer rates up to 10 Gbps
- One USB-A port provides up to 5V 1.5A (7.5W) charging while the other two ports provide 5V 0.9A (4.5W) to connected devices
- USB-C charging port supports PD 3.0 (100W), with 15W dedicated to powering the unit and 85W allocated to charging the host device
- All USB ports support over-current and short-circuit protection
- Thin profile design fits easily inside a small bag, purse or pocket

Package Includes

- U442-DOCK40-5
- Owner's Manual

Optional Accessories

- U040-C03-C – USB 2.0 Type-C to Type-C Cable, 3A, USB-IF Certified, 3 ft. (0.9m)
- U038-010-GY-MAX – USB 2.0 Type-A to Type-C Cable, UHMWPE and Aramid Fibers, 10 ft. (3m)
- P568-XXX-8K6 – 8K HDMI Cables

Instructions

1. Plug the dock's USB-C connector into the USB-C port of a compatible laptop, PC or other host device.

Note: *The host device must support DisplayPort Alt Mode to transmit video via the HDMI port.*

2. Connect the HDMI port on the dock to the HDMI port on a display using an HDMI cable (such as P568-XXX-8K6 Series, sold separately).
3. Connect and/or charge a device such as a mouse, keyboard, mobile phone etc. to the USB-A ports on the dock.
4. Charge the host device by connecting a USB-C cable to the USB-C PD charging port on the dock and into a USB-C power adapter.
5. Turn on the power to all connected devices. Video from the USB-C source should begin transmitting on the connected display.

Specifications

Connectors	
Input	USB-C (Male)
Output 1	USB-C (Female)
Output 2	USB-A (Female)
Output 3	USB-A (Female)
Output 4	USB-A (Female)
Output 5	HDMI (Female)
Charging	
USB-C	PD 3.0 (100W: 15W dedicated to powering unit and remaining 85W to host device)
USB-A (x1)	5V 1.5A (7.5W)
USB-A (x2)	5V 0.9A (4.5W)
Video	
HDMI	7680 x 4320 @ 30 Hz
Physical	
Unit Dimensions (HxWxL)	0.71 x 1.2 x 5.59 in. (1.8 x 3.05 x 1.42 cm)
Operating Temperature Range	32 to 113°F (0 to 45°C)
Storage Temperature Range	50 to 158°F (-10 to 70°C)
Operating Humidity Range	10% to 85% RH
Storage Humidity Range	5% to 90% RH

Warranty

1-Year Limited Warranty

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit Tripplite.Eaton.com/support/product-returns before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Warranty

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Eaton could void the user's authority to operate this equipment.

Warranty

WEEE Compliance Information for Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Eaton, they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.
24-08-016 /
93-46A9_RevA
August 2024



Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.

Estación USB-C móvil y adaptador multipuerto, 8 K HDMI, 100 W Carga USB

Modelo:
U442-DOCK40-5

USB Type-C® y
USB-C® son marcas
comerciales
registradas del USB
Implementers Forum.



El producto comprado
puede diferir de la
imagen.

English 1
Français 16
Deutsch 23
Italiano 30

EATON

Powering Business Worldwide

Características del Producto

- Transmite vídeo de hasta 8 K a una pantalla HDMI desde un host USB-C, conecte y cargue periféricos USB y cargue el PC host a través de un puerto de carga PD 100 W.
- Compatible con portátiles, ordenadores y otros dispositivos host USB Tipo-C que admitan el modo alternativo DisplayPort.
- El puerto HDMI admite resoluciones de vídeo de hasta 7680 x 4320 (8 K) @ 30 Hz con Alto Rango Dinámico (HDR10+) y HDCP [High Definition Copy Protocol] 2.3 e inferiores.
- Los puertos USB-A admiten velocidades de transferencia de datos USB 3.2 Gen 2 de hasta 10 Gbps.
- Un puerto USB-A proporciona hasta 5 V 1.5 A (7.5 W) de carga mientras que los otros dos puertos proporcionan 5 V 0.9 A (4.5 W) a los dispositivos conectados.
- El puerto de carga USB-C admite PD 3.0 (100 W), con 15 W dedicado a la alimentación de la unidad y 85 W asignado a la carga del dispositivo anfitrión.
- Todos los puertos USB admiten protección contra sobrecorriente y cortocircuito.
- Su diseño de perfil delgado cabe fácilmente en un bolso pequeño, cartera o bolsillo

El Paquete Incluye

- U442-DOCK40-5
- Manual del Propietario

Accesorios Opcionales

- U040-C03-C - Cable USB 2.0 Tipo-C a Tipo-C, 3 A, certificado por USB-IF, 0.9 m [3 pies]
- U038-010-GY-MAX - Cable USB 2.0 Tipo-A a Tipo-C, Fibras de UHMWPE y Aramida, 3 m [10 pies]
- P568-XXX-8K6 - 8 K Cables HDMI

Instrucciones

1. Enchufe el conector USB-C de la estación en el puerto USB-C de una laptop, PC u otro dispositivo anfitrión compatible.
***Nota:** El dispositivo anfitrión debe ser compatible con el modo DisplayPort Alt para transmitir vídeo a través del puerto HDMI.*
2. Conecte el puerto HDMI de la estación al puerto HDMI de una pantalla utilizando un cable HDMI (como el de la serie P568-XXX-8K6 , vendido por separado).
3. Conecte y/o cargue un dispositivo como un ratón, un teclado, un teléfono móvil, etc. a los puertos USB-A de la estación.
4. Cargue el dispositivo anfitrión conectando un cable USB-C al puerto de carga USB-C PD de la estación y a un adaptador de corriente USB-C.
5. Encienda todos los dispositivos conectados. El video de la fuente USB-C debe comenzar a transmitir en la pantalla conectada.

Especificaciones

Conectores	
Entrada	USB-C (macho)
Salida 1	USB-C (hembra)
Salida 2	USB-A (hembra)
Salida 3	USB-A (hembra)
Salida 4	USB-A (hembra)
Salida 5	HDMI (hembra)
Carga	
USB-C	PD 3.0 (100W: 15 W dedicados a alimentar la unidad y los restantes 85 W al dispositivo anfitrión)
USB-A (x1)	5V 1.5A (7.5W)
USB-A (x2)	5V 0.9A (4.5W)
Video	
HDMI	7680 x 4320 @ 30 Hz
Físicas	
Dimensiones de la unidad (alto x ancho x largo)	0.71 x 1.2 x 5.59 pulg. (1.8 x 3.05 x 1.42 cm)
Rango de temperaturas de funcionamiento	32 a 113 °F (0 a 45 °C)
Rango de temperatura de almacenamiento	50 a 158 °F (-10 a 70 °C)
Rango de humedad de funcionamiento	10 % a 85 % HR
Rango de humedad de almacenamiento	5 % a 90 % HR

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Garantizamos por un (1) año a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite Tripplite.Eaton.com/support/product-returns. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

Garantía

Información de sobre Cumplimiento de la WEEE para Clientes y Recicladores (Unión Europea)



Según la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) y sus reglamentos, cuando los clientes compran nuevos equipos eléctricos y electrónicos a Eaton, tienen derecho a:

- Enviar equipos antiguos para reciclaje según una base de uno por uno, entre productos similares (esto varía dependiendo del país)
- Enviar el equipo nuevo de vuelta para reciclaje cuando este se convierta finalmente en desecho

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afecte significativamente su seguridad o efectividad.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden diferir ligeramente de los productos reales.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
Eaton.com



© 2024 Eaton
Todos los derechos reservados
Publicación No.
24-08-016 /
93-46A9_RevA
Agosto 2024

Eaton es una marca registrada.

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Station d'accueil mobile et adaptateur multiport USB-C, 8 K HDMI, chargement USB 100 W

Modèle :
U442-DOCK40-5

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d'USB Implementers Forum.



Le produit acheté peut différer de l'image.

English 1
Español 9
Deutsch 23
Italiano 30



Powering Business Worldwide

Caractéristiques du produit

- Transmettez des vidéos jusqu'à 8 K vers un écran HDMI depuis un hôte USB-C, connectez et chargez des périphériques USB et chargez le PC hôte via un port de charge PD 100 W.
- Compatible avec les ordinateurs portables, les ordinateurs et les autres périphériques hôtes USB Type-C qui prennent en charge le mode alternatif DisplayPort.
- Le port HDMI prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 7680 x 4320 (8 K) @ 30 Hz avec imagerie à grande gamme dynamique (HDR10+) et HDCP 2.3 et moins.
- Les ports USB-A prennent en charge les taux de transfert de données USB 3.2 Gen 2 jusqu'à 10 Gbit/s.
- Un port USB-A permet de charger les appareils connectés jusqu'à 5 V 1,5 A (7,5 W) tandis que les deux autres ports permettent de charger 5 V 0,9 A (4,5 W).
- Le port de charge USB-C prend en charge la recharge PD 3.0 (100 W), avec 15 W dédié à l'alimentation de l'unité et 85 W alloué à la charge de l'appareil hôte.
- Tous les ports USB sont protégés contre les surintensités et les courts-circuits.
- Son profil de conception fine se glisse facilement dans un petit sac, un sac à main ou une poche.

Contenu de l'emballage

- U442-DOCK40-5
- Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles en option

- U040-C03-C - Câble USB 2.0 Type-C vers Type-C, 3 A, certifié USB-IF, 0,9 m (3 pieds)
- U038-010-GY-MAX - Câble USB 2.0 Type-A vers Type-C, UHMWPE et fibres d'aramide, 3 m (10 pieds)
- P568-XXX-8K6 - Câbles HDMI 8 K

Instructions

1. Branchez la fiche USB-C de la station d'accueil dans le port USB-C d'un ordinateur portable compatible, un PC compatible ou d'un autre appareil hôte.
***Remarque :** l'appareil hôte doit prendre en charge le mode DisplayPort Alt pour transmettre de la vidéo via le port HDMI.*
2. Connectez le port HDMI de la station d'accueil au port HDMI d'un écran à l'aide d'un câble HDMI (tel que celui de la série P568-XXX-8K6, vendu séparément).
3. Connectez et/ou chargez un appareil tel qu'une souris, un clavier, un téléphone portable, etc. aux ports USB-A de la station d'accueil.
4. Chargez l'appareil hôte en connectant un câble USB-C au port de charge USB-C PD de la station d'accueil et à un adaptateur d'alimentation USB-C.
5. Activez l'alimentation pour tous les appareils connectés. La vidéo provenant de la source USB-C devrait commencer à être transmise sur l'écran connecté.

Caractéristiques

Connecteurs	
Entrée	USB-C (mâle)
Sortie 1	USB-C (femelle)
Sortie 2	USB-A (femelle)
Sortie 3	USB-A (femelle)
Sortie 4	USB-A (femelle)
Sortie 5	HDMI (femelle)
Chargement	
USB-C	PD 3.0 (100W: 15 W dédié à l'alimentation de l'unité et le reste 85 W à l'appareil hôte)
USB-A (x1)	5V 1.5A (7.5W)
USB-A (x2)	5V 0.9A (4.5W)
Vidéo	
HDMI	7680 x 4320 @ 30 Hz
Physique	
Dimensions de l'unité (H x L x P)	1,8 x 3,05 x 1,42 cm (0,71 x 1,2 x 5,59 pouces)
Plage de température de fonctionnement	0 à 45 °C (32 à 113 °F)
Plage de température de stockage	-10 à 70 °C (50 à 158 °F)
Plage d'humidité de fonctionnement	10% à 85% HR
Plage d'humidité de stockage	5% à 90% HR

Garantie

Garantie limitée de 1 an

Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat initiale. Notre obligation au titre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à notre seule discrétion) de tout produit défectueux. Visitez [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns) avant de renvoyer tout équipement pour réparation. Cette garantie ne s'applique pas aux équipements qui ont été endommagés par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation, ni à ceux qui ont été altérés ou modifiés d'une façon quelconque.

SAUF MENTION CONTRAIRE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, NOUS NE FOURNISSONS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE VOCATION À UN BUT PARTICULIER. Certains États ne permettent ni la limitation ni l'exclusion de garanties implicites ; ainsi, la/les limitation(s) ou exclusion(s) mentionnée(s) ci-dessus peut/peuvent ne pas s'appliquer à l'acquéreur.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Plus précisément, nous ne sommes pas responsables des coûts, tels que la perte de bénéfices ou de revenus, la perte d'équipement, la perte d'utilisation d'équipement, la perte de logiciels, la perte de données, les coûts de remplacement, les réclamations de tiers ou autres.

Garantie

Informations de conformité DEEE pour les clients et les recycleurs (Union européenne)



En vertu de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des règlements d'application, lorsque les clients achètent de nouveaux équipements électriques et électroniques auprès d'Eaton, ils ont droit à :

- Envoyer l'équipement usagé pour recyclage sur la base d'un équipement équivalent en nombre et en type (cela varie en fonction du pays)
- Renvoyer le nouvel équipement pour recyclage lorsqu'il devient un déchet en fin de vie

L'utilisation de ce produit avec des dispositifs de maintien en vie n'est pas recommandée dans les cas où une panne de ce produit serait susceptible d'entraîner une panne du dispositif de maintien en vie ou de nuire considérablement à sa sécurité ou à son efficacité.

Eaton mène une politique d'amélioration constante. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les photos et illustrations peuvent être légèrement différentes des produits réels.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
États-Unis
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tous droits réservés.
Publication No.
24-08-016 /
93-46A9_RevA
Août 2024



9346A9

Eaton est une marque déposée.

Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

USB-C Mobile Dock und Multiport-Adapter, 8K HDMI, 100 W USB-Ladefunktion

Modell:
U442-DOCK40-5

USB Type-C® und
USB-C® sind
eingetragene Marken
des USB
Implementers Forum.



Das gekaufte Produkt
kann vom Bild
abweichen.

English 1
Español 9
Français 16
Italiano 30

EATON

Powering Business Worldwide

Produktmerkmale

- Übertragen von Videos mit bis zu 8K von einem USB-C-Host an ein HDMI-Display, Anschluss von USB-Peripheriegeräten und Aufladen dieser Geräte sowie Aufladen des Host-PCs über einen 100 W PD-Ladeanschluss.
- Kompatibel mit Laptops, Computern und anderen USB-Typ-C-Host-Geräten, die den alternativen Modus von DisplayPort (DisplayPort Alt Mode) unterstützen.
- Der HDMI-Anschluss unterstützt Videoauflösungen von bis zu 7680 x 4320 (8K) @ 30 Hz mit High Dynamic Range (HDR10+) und HDCP 2.3 und darunter.
- USB-A-Anschlüsse unterstützen USB 3.2 Gen 2 Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gb/s.
- Ein USB-A-Anschluss ermöglicht das Aufladen mit bis zu 5 V 1,5 A (7,5 W), während die beiden anderen Anschlüsse 5 V 0,9 A (4,5 W) für angeschlossene Geräte bereitstellen.
- Der USB-C-Ladeanschluss unterstützt PD 3.0 (100 W), wobei 15 W für die Stromversorgung des Geräts und 85 W für das Laden des Host-Geräts verwendet werden.
- Alle USB-Anschlüsse sind gegen Überstrom und Kurzschlüsse geschützt.
- Schlankes Design, das leicht in eine kleine Tasche, Handtasche oder Hosentasche passt.

Im Paket enthalten

- U442-DOCK40-5I
- Betriebsanleitung

Optionales Zubehör

- U040-C03-C – USB 2.0 Typ-C zu Typ-C Kabel, 3 A, USB-IF-zertifiziert, 0,9 m (3 ft.)
- U038-010-GY-MAX - USB 2,0 Typ-A zu Typ-C Kabel, UHMWPE und Aramidfasern, 3 m (10 ft.)
- P568-XXX-8K6 – 8K-HDMI-Kabel

Anleitung

1. Den USB-C-Anschluss des Docks in den USB-C-Anschluss eines kompatiblen Laptops, PCs oder eines anderen Host-Geräts stecken.

Hinweis: Das Host-Gerät muss den DisplayPort Alt Mode unterstützen, um Video über den HDMI-Anschluss übertragen zu können.

2. Verbinden Sie den HDMI-Anschluss des Docks über ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss eines Bildschirms (z. B. P568-XXX-8K6 Series, separat erhältlich).
3. Sie können ein Gerät wie eine Maus, eine Tastatur, ein Mobiltelefon usw. an die USB-A-Anschlüsse des Docks anschließen und/oder aufladen.
4. Sie können das Host-Gerät aufladen, indem Sie ein USB-C-Kabel an den USB-C-PD-Ladeanschluss des Docks und an ein USB-C-Netzteil anschließen.
5. Schalten Sie die Stromversorgung aller angeschlossenen Geräte ein. Die Videoübertragung von der USB-C-Quelle an den angeschlossenen Bildschirm sollte beginnen.

Technische Daten

Anschlüsse	
Eingang	USB-C (Stecker)
Ausgang 1	USB-C (Buchse)
Ausgang 2	USB-A (Buchse)
Ausgang 3	USB-A (Buchse)
Ausgang 4	USB-A (Buchse)
Ausgang 5	HDMI (Buchse)
Aufladen	
USB-C	PD 3.0 (100W: 15 W für die Stromversorgung des Geräts und die übrigen 85 W für das Host-Gerät)
USB-A (x1)	5V 1.5A (7.5W)
USB-A (x2)	5V 0.9A (4.5W)
Video	
HDMI	7680 x 4320 @ 30 Hz
Physisch	
Abmessungen der Einheit (H x B x L)	1,8 x 3,05 x 1,42 cm (0,71 x 1,2 x 5,59 in.)
Betriebstemperaturbereich	0 bis 45 °C (32 bis 113 °F)
Lagertemperaturbereich	-10 bis 70 °C (50 bis 158 °F)
Luftfeuchtigkeitsbereich für den Betrieb	10 % bis 85 % RH
Luftfeuchtigkeitsbereich für die Lagerung	5 % bis 90 % RH

Garantie

1 Jahr eingeschränkte Garantie

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Datum des Erstkaufs. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie Tripplite.Eaton.com/support/product-returns, bevor Sie ein Gerät zur Reparatur zurückschicken. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER OBIGEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Garantie

WEEE-Compliance-Informationen für Kunden und Recycler (Europäische Union)



Die WEEE-Richtlinie und deren Ausführungsbestimmungen besagen, dass Kunden, die neue Elektro- oder Elektronikgeräte von Eaton kaufen, ein Anrecht auf Folgendes haben:

- Rücksendung von Altgeräten zum Recycling beim Kauf eines neuen, gleichwertigen Geräts (dies variiert je nach Land)
- Rücksendung der neuen Geräte zum Recycling, wenn ihr Lebenszyklus abgelaufen ist

Die Verwendung dieses Geräts für lebenserhaltende Systeme, bei denen der Ausfall des Geräts den Ausfall des Lebenserhaltungssystems verursachen oder dessen Sicherheit beziehungsweise Wirksamkeit bedeutend beeinträchtigen kann, wird nicht empfohlen.

Eaton hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Fotos und Illustrationen können von den tatsächlichen Produkten leicht abweichen.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Vereinigte Staaten
Eaton.com

© 2024 Eaton
Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichung
Nr. 24-08-016 /
93-46A9_RevA
Août 2024



Eaton ist eine eingetragene Handelsmarke.

Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Dock mobile USB-C e adattatore multiporta, HDMI 8K, ricarica USB da 100 W

Modello:
U442-DOCK40-5

USB Type-C® e
USB-C® sono marchi
registrati di USB
Implementers Forum.



Il prodotto acquistato
potrebbe differire
dall'immagine.

English 1
Español 9
Français 16
Deutsch 23

EATON

Powering Business Worldwide

Caratteristiche del prodotto

- Trasmette video fino a 8K a un display HDMI da un host USB-C, collega e ricarica periferiche USB e ricarica il PC host tramite una porta di ricarica PD 100 W .
- Compatibile con laptop, computer e altri dispositivi host USB Type-C che supportano la modalità alternativa DisplayPort.
- La porta HDMI supporta risoluzioni video fino a 7680 x 4320 (8K) a 30 Hz con High Dynamic Range (HDR10+) e HDCP 2.3 e inferiore.
- Le porte USB-A supportano le velocità di trasferimento dati USB 3.2 Gen 2 fino a 10 Gbps.
- Una porta USB-A consente di ricaricare fino a 5 V 1,5 A (7,5 W) mentre le altre due porte forniscono 5 V 0,9 A (4,5 W) ai dispositivi collegati.
- La porta di ricarica USB-C supporta PD 3.0 (100 W), con 15 W dedicati all'alimentazione dell'unità e 85 W assegnati alla ricarica del dispositivo host.
- Tutte le porte USB supportano la protezione da sovracorrente e cortocircuito.
- Grazie al design a profilo sottile, può essere riposto in una borsa, borsetta o tasca.

La confezione include

- U442-DOCK40-5
- Manuale utente

Accessori opzionali

- U040-C03-C - Cavo USB 2.0 da Type-C a Type-C, 3 A, certificato USB-IF, 3 ft. (0,9 m)
- U038-010-GY-MAX - Cavo USB 2.0 da Type-A a Type-C, UHMWPE e fibre aramidiche, 10 ft. (3 m)
- P568-XXX-8K6 - Cavi HDMI 8K

Istruzioni

1. Collegare il connettore USB-C del dock alla porta USB-C di un laptop, PC o altro dispositivo host compatibile.

Nota: il dispositivo host deve supportare la modalità alternativa DisplayPort per trasmettere il video attraverso la porta HDMI.

2. Collegare la porta HDMI del dock alla porta HDMI di un display utilizzando un cavo HDMI (come il cavo serie P568-XXX-8K6, venduto separatamente).
3. Collegare e/o caricare un dispositivo come un mouse, una tastiera, un telefono cellulare, ecc., alle porte USB-A del dock.
4. Caricare il dispositivo host collegando un cavo USB-C alla porta di ricarica PD USB-C sul dock e a un adattatore di corrente USB-C.
5. Accendere tutti i dispositivi collegati. Il video dalla sorgente USB-C dovrebbe iniziare a essere trasmesso sul display collegato.

Specifiche

Connettori	
Ingresso	USB-C (maschio)
Uscita 1	USB-C (femmina)
Uscita 2	USB-A (femmina)
Uscita 3	USB-A (femmina)
Uscita 4	USB-A (femmina)
Uscita 5	HDMI (femmina)
Ricarica	
USB-C	PD 3.0 (100W: 15 W dedicati all'alimentazione dell'unità e i restanti 85 W al dispositivo host)
USB-A (x1)	5V 1.5A (7.5W)
USB-A (x2)	5V 0.9A (4.5W)
Video	
HDMI	7680 x 4320 @ 30 Hz
Proprietà	
Dimensioni dell'unità (H x L x L)	0,71 x 1,2 x 5,59 in. (1,8 x 3,05 x 1,42 cm)
Intervallo di temperatura operativa da	32 a 113°F (da 0 a 45°C)
Intervallo di temperatura di conservazione da	50 a 158°F (da -10 a 70°C)
Intervallo di umidità operativa da	10% a 85% RH
Intervallo di umidità di conservazione da	5% a 90% RH

Garanzia

Garanzia limitata di 1 an

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di 1 an dalla data dell'acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Visiti [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns) prima di rispedire qualsiasi apparecchiatura per la riparazione. La presente garanzia non si applica alle apparecchiature che sono state danneggiate da incidenti, negligenza o applicazione errata o che sono state alterate o modificate in qualsiasi modo.

SALVO QUANTO QUI PREDISPOSTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. In alcuni Stati non sono consentite la limitazione o l'esclusione di garanzie implicite; pertanto, in tali casi, le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi all'acquirente.

SALVO QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA FOSSIMO AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI DETTI DANNI. In particolare, non siamo responsabili di alcun costo, come la perdita di profitti o ricavi, la perdita di attrezzature, la perdita di utilizzo di attrezzature, la perdita di software, la perdita di dati, i costi dei sostituti, i reclami di terzi o altro.

Garanzia

Informazioni sulla conformità RAEE per i clienti e per gli impianti di riciclaggio e trattamento dei rifiuti (Unione europea)



In base alla Direttiva europea RAEE sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici e in base ai regolamenti sulla relativa attuazione, i clienti che acquistano apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove da Eaton hanno il diritto di:

- Restituire i dispositivi usati per consentirne il riciclaggio e la sostituzione con prodotti equivalenti (a seconda delle prassi adottate da ogni singolo Paese).
- Restituire i dispositivi al termine del loro ciclo di vita affinché vengano riciclati.

Si sconsiglia l'uso di questa apparecchiatura nelle applicazioni di Supporto vitale, ove si possa ragionevolmente prevedere che un guasto di questa apparecchiatura provochi il guasto di tale applicazione o ne comprometta in modo significativo la sicurezza o l'efficacia.

Eaton segue una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso. Le foto e le illustrazioni potrebbero differire leggermente dai prodotti reali.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Stati Uniti
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tutti i diritti riservati
Pubblicazione n.
24-08-016 /
93-46A9_RevA
Août 2024



Eaton è un marchio registrato.

Tutti i marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.