

USB 2.0 Dual-Band Wi-Fi Adapter

TRIPP LITE
SERIES

Model:
U263-AC600



Purchased product
may differ from image.

Español 9
Français 16
Deutsch 23
Italiano 30



Powering Business Worldwide

Product Features

- Plugs into your laptop, tablet or PC's USB port to provide instant access to a fast wireless network
- Dual-band adapter supports 2.4 GHz (150 Mbps) and 5 GHz (433 Mbps) networks
- IEEE 802.11ac adapter is backward compatible with 802.11a, 802.11b, 802.11g and 802.11n standards
- USB 2.0 host interface is backward compatible with USB 1.1 devices
- Supports 64- and 128-bit WEP/WPA and WPA2 wireless security encryption
- Includes internal 2dBi 2.5/5G antennas for extra signal strength

Package Contents

- U263-AC600 USB 2.0 Dual-Band Wi-Fi Adapter
- Quick Start Guide

System Requirements

- Laptop, tablet or desktop computer with USB port
- 2.4 GHz and/or 5 GHz wireless network
- Windows (XP, Vista, 7, 8, 10, 11), macOS (up to 10.15) or Linux operating system

Installation

1. Install the applicable driver on your computer or laptop before connecting the adapter. You can find the driver online at Tripplite.Eaton.com/support. Search "U263-AC600".

Note: When installing Linux drivers, it is critical that the "install.sh" file be given permission to run as a program. If not, it will open as a .TXT file and installation will fail.

2. Once the appropriate driver is successfully installed, connect the USB 2.0 Dual-Band Wi-Fi Adapter to the USB port on your device.
3. Open the list of available networks on your device, and connect to the desired network.

Specifications

Input	
USB	USB-A 2.0 (Male)
Output	
Network	Dual-Band 2dBi Wi-Fi Antenna
Data Transfer Rates	
2.4 GHz	150 Mbps (11n)
5 GHz	433 Mbps (11ac)
Network Specifications	
Standards	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
EIRP	2.4 GHz: 802.11b (11 Mbps): 18±2dBm 802.11g (54 Mbps): 14±2dBm 802.11n (MCS7): 13±2dBm 5 GHz: 802.11a (54 Mbps): 18±2dBm 802.11n (MCS7): 13±2dBm 802.11ac (MCS9): 12±2dBm
Wi-Fi Security	WEP/WPA/WPA2
Operating Frequency	2.4 ~ 2.4835 GHz 5.15 ~ 5.35 GHz 5.47 ~ 5.725 GHz 5.725 ~ 5.825 GHz

Specifications

USB Specifications	
Interface	USB 2.0, USB 1.1
Environmental	
Network	Dual-Band 2dBi Wi-Fi Antenna
Data Transfer Rates	
Operating Temperature	32° to 104°F (0° to 40°C)
Storage Temperature	-40° to 158°F (-40° to 70°C)
Operating Humidity	10% to 90% RH, Non-Condensing
Storage Humidity	5% to 90% RH, Non-Condensing

Warranty

3-Year Limited Warranty

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit Tripplite.Eaton.com/support/product-returns before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Warranty

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2)

this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Eaton could void the user's authority to operate this equipment.

Warranty

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.
23-09-098 /
93-3D2C_RevC
February 2024



933D2C

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.

Modelo:
U263-AC600



Producto comprado
puede diferir de la imagen.

English 1
Français 16
Deutsch 23
Italiano 30

EAT•N

Powering Business Worldwide

Características del Producto

- Se enchufa en el puerto USB de su laptop, tableta o PC para proporcionar acceso instantáneo a una red inalámbrica rápida.
- El adaptador de doble banda soporta redes de 2.4 GHz (150 Mbps) y 5 GHz (433 Mbps)
- El adaptador IEEE 802.11ac es compatible con los estándares anteriores 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n
- La interfaz de host USB 2.0 es compatible con versiones anteriores de dispositivos USB 1.1
- Soporta encriptado de seguridad inalámbrica WEP/WPA y WPA2 de 64 y 128 bits
- Incluye antenas internas 2dBi 2.5/5G para una intensidad de señal adicional

Contenido del Empaque

- U263-AC600 – Adaptador Wi-Fi USB 2.0 de Doble Banda
- Guía de Inicio Rápido

Requisitos del Sistema

- Laptop, tableta o computadora de escritorio con puerto USB
- Red inalámbrica de 2.4 GHz y/o 5 GHz
- Sistema operativo Windows (XP, Vista, 7, 8, 10, 11), Mac (hasta 10.15) o Linux

Instalación

1. Instale el controlador aplicable en su computadora o laptop antes de conectar el adaptador. Puede encontrar el controlador en línea en Tripplite.Eaton.com/support. Busque "U263-AC600".

Nota: Al instalar controladores Linux, es fundamental que el archivo "install.sh" reciba permiso para funcionar como un programa. Si no, se abrirá como un archivo .TXT y la instalación fallará.

2. Una vez instalado con éxito el controlador apropiado, conecte el adaptador de Wi-Fi de doble banda USB 2.0 al puerto USB en su dispositivo.
3. Abra la lista de redes disponibles en su dispositivo y conéctese a la red deseada.

Especificaciones

Entrada	
USB	USB-A 2.0 (Macho)
Salida	
Red	Antena Wi-Fi 2dBi de Doble Banda
Velocidades de Transferencia de Datos	
2.4 GHz	150 Mbps (11n)
5 GHz	433 Mbps (11ac)
Especificaciones de Red	
Estándares	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
EIRP	2.4 GHz: 802.11b (11 Mbps): 18±2dBm 802.11g (54 Mbps): 14±2dBm 802.11n (MCS7): 13±2dBm 5 GHz: 802.11a (54 Mbps): 18±2dBm 802.11n (MCS7): 13±2dBm 802.11ac (MCS9): 12±2dBm
Seguridad de Wi-Fi	WEP / WPA / WPA2
Frecuencia de Operación	2.4 ~ 2.4835 GHz 5.15 ~ 5.35 GHz 5.47 ~ 5.725 GHz 5.725 ~ 5.825 GHz

Especificaciones

Especificaciones de USB	
Interfaz	USB 2.0, USB 1.1
Ambiental	
Red	Antena Wi-Fi 2dBi de Doble Banda
Velocidades de Transferencia de Datos	
Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Temperatura de Almacenamiento	-40 °C a 70 °C [-40 °F a 158 °°F]
Humedad de Operación	De 10% a 90% de HR, Sin Condensación
Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90% de HR, Sin Condensación

Garantía

Garantía Limitada de 3 años

Garantizamos por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite Tripplite.Eaton.com/support/product-returns. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

Garantía

No se recomienda utilizar este equipo en aplicaciones de soporte de vida donde una falla podría llegar a causar la falla del equipo de soporte de vida o afectar significativamente su seguridad o efectividad.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
Eaton.com

© 2024 Eaton
Todos los derechos
reservados
Publicación No.
23-09-098 /
93-3D2C_RevC
Febrero 2024



933D2C

Eaton es una marca
registrada.

Todas las marcas
registradas son
propiedad de
sus respectivos
propietarios.

Modèle :
U263-AC600



Le produit acheté
peut différer de l'image.

English 1
Español 9
Deutsch 23
Italiano 30

EAT•N

Powering Business Worldwide

Caractéristiques du produit

- Se branche sur le port USB de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre PC pour fournir un accès instantané à un réseau sans fil rapide.
- L'adaptateur double bande prend en charge les réseaux 2.4 GHz (150 Mbit/s) et 5 GHz (433 Mbit/s).
- L'adaptateur IEEE 802.11ac est rétrocompatible avec les normes 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n.
- L'interface hôte USB 2.0 est rétrocompatible avec les dispositifs USB 1.1.
- Prend en charge le cryptage de sécurité sans fil WEP/WPA et WPA2 de 64 et 128 bits.
- Comprend des antennes internes 2dBi 2.5/5G pour une force de signal supplémentaire

Contenu du carton d'emballage

- Adaptateur Wi-Fi USB 2.0 double bande U263-AC600
- Guide de démarrage rapide

Configuration système requise

- Ordinateur portable, tablette ou ordinateur de bureau avec port USB
- Réseau sans fil 2,4 GHz et/ou 5 GHz
- Système d'exploitation Windows (XP, Vista, 7, 8, 10, 11), macOS (jusqu'à 10.15) ou Linux

Installation

1. Installez le pilote approprié sur votre ordinateur ou ordinateur portable avant de connecter l'adaptateur. Vous pouvez trouver le pilote en ligne à l'adresse suivante : [Tripplite.Eaton.com/support](https://www.tripplite.com/support). Recherchez « U263-AC600 ».
***Remarque :** lors de l'installation des pilotes Linux, il est essentiel que le fichier « install.sh » soit autorisé à s'exécuter en tant que programme. Si ce n'est pas le cas, il s'ouvrira sous la forme d'un fichier .TXT et l'installation échouera.*
2. Une fois le pilote approprié installé, connectez l'adaptateur Wi-Fi USB 2.0 double-bande au port USB de votre appareil.
3. Ouvrez la liste des réseaux disponibles sur votre appareil et connectez-vous au réseau souhaité.

Caractéristiques

Entrée	
USB	USB-A 2.0 (mâle)
Sortie	
Réseau	Antenne Wi-Fi bi-bande 2dBi
Débits de transfert de données	
2,4 GHz	150 Mbit/s (11n)
5 GHz	433 Mbit/s (11ac)
Caractéristiques du réseau	
Normes	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
EIRP	2,4 GHz : 802.11b (11 Mbit/s) : 18 ±2 dBm 802.11g (54 Mbit/s) : 14 ±2 dBm 802.11n (MCS7) : 13 ±2 dBm 5 GHz : 802.11a (54 Mbit/s) : 18 ±2 dBm 802.11n (MCS7) : 13 ±2 dBm 802.11ac (MCS9) : 12 ±2 dBm
Sécurité Wi-Fi	WEP/WPA/WPA2
Fréquence de fonctionnement	2,4 ~ 2,4835 GHz 5,15 ~ 5,35 GHz 5,47 ~ 5,725 GHz 5,725 ~ 5,825 GHz

Caractéristiques

Caractéristiques USB	
Interface	USB 2.0, USB 1.1
Environnement	
Réseau	Antenne Wi-Fi bi-bande 2dBi
Débits de transfert de données	
Température de fonctionnement	0 ° à 40 °C (32 ° à 104 °F)
Température de stockage	-40 ° à 70 °C (-40 ° à 158 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR sans condensation
Humidité de stockage	5 à 90 % HR, sans condensation

Garantie

Garantie limitée de 3 ans

Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat initiale. Notre obligation au titre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à notre seule discrétion) de tout produit défectueux. Veuillez consulter le site Tripplite.Eaton.com/support/product-returns avant d'envoyer un produit pour le faire réparer. Cette garantie ne s'applique pas aux équipements qui ont été endommagés par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation, ni à ceux qui ont été altérés ou modifiés d'une façon quelconque.

SAUF MENTION CONTRAIRE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, NOUS NE FOURNISSONS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE VOCATION À UN BUT PARTICULIER. Certains États ne permettent ni la limitation ni l'exclusion de garanties implicites ; ainsi, la/les limitation(s) ou exclusion(s) mentionnée(s) ci-dessus peut/peuvent ne pas s'appliquer à l'acquéreur.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS CI-DESSUS, NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, nous ne sommes pas responsables des coûts, tels qu'une perte de profit ou de revenus, la perte d'équipement, la perte de l'usage d'un équipement, la perte de logiciel, la perte de données, des coûts de remplacement, les réclamations de tiers ou autre.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
États-Unis
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tous droits réservés.
Publication n°
23-09-098 /
93-3D2C_RevC
Février 2024



933D2C

Eaton est une marque
déposée.

Toutes les marques
commerciales
appartiennent à
leurs propriétaires
respectifs.

Modell:
U263-AC600



Das gekaufte Produkt
kann vom Bild abweichen.

English 1
Español 9
Français 16
Italiano 30

EAT•N

Powering Business Worldwide

Produktmerkmale

- Kann an den USB-Anschluss Ihres Laptops, Tablets oder PCs angeschlossen werden, um den sofortigen Zugriff auf ein schnelles drahtloses Netzwerk zu ermöglichen
- Der Dualband-Adapter unterstützt Netzwerke mit 2,4 GHz (150 Mbit/s) und 5 GHz (433 Mbit/s)
- Der IEEE 802.11ac Adapter ist abwärtskompatibel mit den Standards 802.11a, 802.11b, 802.11g und 802.11n
- Die USB 2.0 Hostschnittstelle ist abwärtskompatibel mit USB 1.1-Geräten
- Unterstützt die 64-Bit und 128-Bit WEP/WPA- und WPA2-Sicherheitsverschlüsselung
- Enthält interne 2dBi 2,5/5G-Antennen für zusätzliche Signalstärke

Lieferumfang

- U263-AC600 USB 2.0 Dualband WLAN-Adapter
- Kurzanleitung

Systemanforderungen

- Laptop, Tablet oder Desktop mit USB-Anschluss
- Drahtloses 2,4 GHz und/oder 5 GHz Netzwerk
- Windows- (XP, Vista, 7, 8, 10, 11), Mac- (bis zu 10.15) oder Linux-Betriebssystem

Installation

1. Installieren Sie den entsprechenden Treiber auf Ihrem Computer oder Laptop, bevor Sie den Adapter anschließen. Den Treiber finden Sie online unter Tripplite.Eaton.com/support. Suchen Sie nach „U263-AC600“.

Hinweis: Bei der Installation von Linux-Treibern ist es ausschlaggebend, dass die Datei „install.sh“ als Programm ausgeführt werden kann. Wenn dies nicht der Fall ist, öffnet sich die Datei als .TXT-Datei und die Installation schlägt fehl.

2. Nachdem der richtige Treiber erfolgreich installiert wurde, stecken Sie den USB 2.0 Dualband WLAN-Adapter in den USB-Anschluss Ihres Geräts ein.
3. Öffnen Sie die Liste der verfügbaren Netzwerke auf Ihrem Gerät und stellen Sie die Verbindung mit dem gewünschten Netzwerk her.

Technische Daten

Eingang	
USB	USB-A 2.0 (Stecker)
Ausgang	
Netzwerk	2dBi Dualband WLAN-Antenne
Datenübertragungsraten	
2,4 GHz	150 Mbit/s (11n)
5 GHz	433 Mbit/s (11ac)
Netzwerkspezifikationen	
Standards	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
EIRP	2,4 GHz: 802.11b (11 Mbit/s): 18±2 dBm 802.11g (54 Mbit/s): 14±2 dBm 802.11n (MCS7): 13±2dBm 5 GHz: 802.11a (54 Mbit/s): 18±2 dBm 802.11n (MCS7): 13±2dBm 802.11ac (MCS9): 12±2dBm
WLAN-Sicherheit	WEP/WPA/WPA2
Betriebsfrequenz	2,4 ~ 2,4835 GHz 5,15 ~ 5,35 GHz 5,47 ~ 5,725 GHz 5,725 ~ 5,825 GHz

Technische Daten

USB-Spezifikationen

Schnittstelle	USB 2.0, USB 1.1
---------------	------------------

Umgebungsinformationen

Netzwerk	2dBi Dualband WLAN-Antenne
----------	----------------------------

Datenübertragungsraten

Betriebstemperatur	32 °F bis 104 °F (0 °C bis 40 °C)
--------------------	-----------------------------------

Lagertemperatur	-40 °F bis 158 °F (-40 °C bis 70 °C)
-----------------	--------------------------------------

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
------------------------------	---------------------------------------

Feuchtebereich für die Lagerung	5 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
---------------------------------	--------------------------------------

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Garantie

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie Tripplite.Eaton.com/support/product-returns, bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER OBIGEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Garantie

Die Verwendung dieses Geräts für lebenserhaltende Systeme, bei denen der Ausfall des Geräts den Ausfall des Lebenserhaltungssystems verursachen oder dessen Sicherheit beziehungsweise Wirksamkeit bedeutend beeinträchtigen kann, wird nicht empfohlen.

Eaton hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Vereinigte Staaten
Eaton.com

© 2024 Eaton
Alle Rechte
vorbehalten.
Veröffentlichung Nr.
23-09-098 /
93-3D2C_RevC
Februar 2024



Eaton ist eine
eingetragene
Handelsmarke.

Alle Marken sind
Eigentum der
jeweiligen Inhaber.

Modello:
U263-AC600



Il prodotto acquistato
potrebbe differire dall'immagine.

English 1

Español 9

Français 16

Deutsch 23

EAT•N

Powering Business Worldwide

Caratteristiche del prodotto

- Si collega alla porta USB del computer portatile, tablet o PC per fornire un accesso immediato a una rete wireless veloce
- L'adattatore dual-band supporta le reti 2,4 GHz (150 Mbps) e 5 GHz (433 Mbps)
- L'adattatore IEEE 802.11ac è retrocompatibile con gli standard 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n
- L'interfaccia host USB 2.0 è retrocompatibile con i dispositivi USB 1.1
- Supporta la crittografia di sicurezza wireless WEP/WPA e WPA2 a 64 e 128 bit
- Include antenne interne 2.5/5G 2 dBi per una maggiore potenza del segnale

Contenuto della confezione

- Adattatore Wi-Fi dual-band USB 2.0 U263-AC600
- Guida rapida

Requisiti di sistema

- Computer portatile, tablet o desktop computer con porta USB
- Rete wireless 2,4 GHz e/o 5 GHz
- Sistema operativo Windows (XP, Vista, 7, 8, 10, 11), macOS (fino a 10.15) o Linux

Installazione

1. Installi il driver applicabile sul suo computer o computer portatile prima di collegare l'adattatore. È possibile trovare il driver online su [Tripplite.Eaton.com/support](https://www.tripplite.com/support). Cercare "U263-AC600".

Nota: quando si installano i driver di Linux, è fondamentale autorizzare l'esecuzione del file "install.sh" come programma. In caso contrario, si aprirà come file .TXT e l'installazione non avrà esito positivo.

2. Una volta installato con successo il driver appropriato, collegare l'adattatore Wi-Fi dual-band USB 2.0 alla porta USB del dispositivo.
3. Aprire l'elenco delle reti disponibili sul dispositivo e collegarsi alla rete desiderata.

Specifiche

Ingresso	
USB	USB-A 2.0 (maschio)
Uscita	
Rete	Antenna Wi-Fi dual-band 2 dBi
Velocità di trasferimento dati	
2,4 GHz	150 Mbps (11n)
5 GHz	433 Mbps (11ac)
Specifiche di rete	
Standard	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
EIRP	2,4 GHz: 802.11b (11 Mbps): 18±2 dBm 802.11 g (54 Mbps): 14±2 dBm 802.11n (MCS7): 13±2 dBm 5 GHz: 802.11a (54 Mbps): 18±2 dBm 802.11n (MCS7): 13±2 dBm 802.11ac (MCS9): 12±2 dBm
Sicurezza Wi-Fi	WEP/WPA/WPA2
Frequenza operativa	2,4 ~ 2,4835 GHz 5,15 ~ 5,35 GHz 5,47 ~ 5,725 GHz 5,725 ~ 5,825 GHz

Specifiche

Specifiche USB

Interfaccia	USB 2.0, USB 1.1
-------------	------------------

Condizioni ambientali

Rete	Antenna Wi-Fi dual-band 2 dBi
------	-------------------------------

Velocità di trasferimento dati

Temperatura di funzionamento	Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
------------------------------	-------------------------------

Temperatura di conservazione	Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
------------------------------	----------------------------------

Umidità di funzionamento	Umidità relativa dal 10% al 90%, non condensante
--------------------------	--

Umidità di conservazione	Umidità relativa dal 5% al 90%, non condensante
--------------------------	---

Garanzia

Garanzia limitata di 3 anni

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di tre (3) anni dalla data di acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Visitare Tripplite.Eaton.com/support/product-returns prima di rispedire qualsiasi apparecchiatura per la riparazione. La presente garanzia non si applica alle apparecchiature che sono state danneggiate da incidenti, negligenza o applicazione errata o che sono state alterate o modificate in qualsiasi modo.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la limitazione o l'esclusione delle garanzie implicite; pertanto, le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili all'acquirente.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. In particolare, non siamo responsabili di alcun costo, come la perdita di profitti o ricavi, la perdita di attrezzature, la perdita di utilizzo di attrezzature, la perdita di software, la perdita di dati, i costi dei sostituti, i reclami di terzi o altro.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Stati Uniti
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tutti i diritti riservati
Pubblicazione n.
23-09-098/
93-3D2C_RevC
Febbraio 2024



933D2C

Eaton è un marchio
registrato.

Tutti i marchi
commerciali sono di
proprietà dei rispettivi
titolari.