

Owner's Manual

USB Type-C™ to HDMI, VGA, Gigabit Ethernet and USB-A Hub Adapter

Models:

U444-06N-HV4GU (White),

U444-06N-HV4GUB (Black)

USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

Español 9 • Français 16 • Русский 23

PROTECT YOUR INVESTMENT!

Register your product for quicker service and ultimate peace of mind. You could also win an ISOBAR6ULTRA surge protector—a \$100 value!

www.tripplite.com/warranty



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Copyright © 2018 Tripp Lite. All rights reserved.

Package Includes

- U444-06N-HV4GU (White) or U444-06N-HV4GUB (Black)
- Owner's Manual

Optional Accessories

- N201-Series Cat6 Gigabit Snagless Patch Cables
- P502-Series High-Resolution VGA Cables with RGB Coax
- P568-Series High-Speed HDMI Cables
- U322-Series USB 3.0 A/B Device Cables
- U326-Series USB 3.0 Micro-B Device Cables

Product Features

- Supports USB DisplayPort Alternate Mode for connecting a 4K HDMI monitor via a USB-C port
- Supports 4K x 2K Ultra High Definition (UHD) resolutions up to 3840 x 2160 (30Hz)
- VGA port supports video resolutions up to 1920 x 1200 (60Hz) including 1080p
- Ethernet port supports true 10/100/1000 Mbps network speeds
- USB-A hub port supports data transfer rates up to 5 Gbps; backward compatible with previous USB generations
- HDCP 1.4 compatible
- Plug and play; no software or drivers required

Installation

Note: When the unit is connected to the USB-C port on your computer and to a network via Cat5e/6 cabling, a network connection will be automatically established. If no connection is made, you can manually establish one by going to your computer's network settings page. For example, on a Mac, you would navigate to the Network section found in the System Preferences, click the 'Assist Me' button to get to the Network Setup Assistant, then follow the prompts to establish a connection.

- 1.** Connect the adapter's USB Type-C connector to the USB-C port on your laptop, tablet or other compatible device.
- 2.** Connect the adapter's HDMI port to the monitor's HDMI port using an HDMI cable (such as Tripp Lite's P568-Series HDMI cables).

OR

Connect the adapter's VGA port to the monitor's VGA port using a VGA cable (such as Tripp Lite's P502-Series High-Resolution VGA cables with RGB coax).

- 3.** Connect a USB device to the adapter's USB-A hub port.
- 4.** Connect the adapter's RJ45 port to a network using a UTP cable (such as Tripp Lite's N201-Series Cat6 cables).

Specifications

Models	U444-06N- HV4GU	U444-06N- HV4GUB
Input Connectors		
USB	USB-C (Male)	
Output Connectors		
4K HDMI	HDMI (Female)	
VGA	VGA (Female)	
USB	USB-A (Female)	
Ethernet	RJ45 (Female)	
Output Resolution		
HDMI	3840 x 2160 @ 30Hz (4K x 2K)	
VGA	1920 x 1200 @ 60Hz (1080p)	
Environmental		
Operating Temperature	32°F to 113°F (0°C to 45°C)	
Operating Humidity	10% to 85% RH, Non-Condensing	
Storage Temperature	14°F to 158°F (-10°C to 70°C)	
Storage Humidity	5% to 90% RH, Non-Condensing	
Power Requirements		
USB 3.0 Port	5V 0.9A (4.5W)	

Warranty and Product Registration

3-YEAR LIMITED WARRANTY

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment, which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

PRODUCT REGISTRATION

Visit www.tripplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

Warranty and Product Registration

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

Warranty and Product Registration

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Manual del Propietario

Adaptador de USB Type-C™ a HDMI, VGA, Gigabit Ethernet y Hub USB-A

Modelos:

U444-06N-HV4GU (Blanco)

U444-06N-HV4GUB (Negro)

*USB Type-C y USB-C son marcas comerciales registradas del USB
Implementers Forum*

English 1 • Français 16 • Русский 23



Excelencia en
Manufactura.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU
www.tripplite.com/support

Copyright © 2018 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

El Paquete Incluye

- U444-06N-HV4GU (Blanco) o U444-06N-HV4GUB (Negro)
- Manual del Propietario

Accesorios Opcionales

- Cables Patch Snagless Cat6 Gigabit Serie N201
- Cables VGA de Alta Resolución de la Serie P502 con RGB Coaxial
- Cables HDMI de Alta Velocidad de la Serie P568
- Cables para Dispositivo USB 3.0 A/B de la Serie U322
- Cables para Dispositivo USB 3.0 Micro-B de la Serie U326

Características del Producto

- Soporta USB DisplayPort de Modo Alternativo para conectar un monitor 4K HDMI mediante un puerto USB-C
- Soporta resoluciones de Ultra Alta Definición (UHD) 4K x 2K hasta 3840 x 2160 (30Hz)
- El puerto VGA soporta resoluciones de video hasta 1920 x 1200 (60Hz), incluyendo 1080p
- El puerto Ethernet soporta velocidades reales de red de 10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps
- El puerto USB-A del hub soporta velocidades de transferencia de datos hasta 5 Gbps; y es compatible con generaciones anteriores de USB
- Compatible con HDCP 1.4
- Conectar y Usar—No requiere software ni controladores

Instalación

Nota: Cuando la unidad esté conectada al puerto USB-C en su computadora y a una red mediante cableado Cat5e / Cat6, automáticamente se establecerá una conexión de red. Si no se realiza conexión, se puede establecer una manualmente yendo a la página de configuración de red de su computadora. Por ejemplo, en una Mac, usted navegaría por la Sección de Red que se encuentra en Preferencias del Sistema, haga click en el botón de "Assist Me" [Ayúdame] para invocar al Asistente de Configuración de Red, luego siga las instrucciones para establecer una conexión.

- 1.** Conecte el conector USB Type-C del adaptador al puerto USB-C en su laptop, tableta u otro dispositivo compatible.
- 2.** Conecte el puerto HDMI del adaptador al puerto HDMI del monitor usando un cable HDMI (como los cables HDMI de la Serie P568 de Tripp Lite).

0

Conecte el puerto VGA del adaptador al puerto VGA del monitor usando un cable VGA (Como los cables VGA de Alta Resolución de la Serie P502 de Tripp Lite con RGB coaxial).

- 3.** Conecte un dispositivo USB al puerto del hub USB-A del adaptador.*
- 4.** Conecte el puerto RJ45 del adaptador a una red usando un cable UTP (como los cables Cat6 de la serie N201 de Tripp Lite)

Especificaciones

Modelos	U444-06N- HV4GU	U444-06N- HV4GUB
Conectores de Entrada		
USB	USB-C (Macho)	
Conectores de Salida		
HDMI 4K	HDMI (Hembra)	
VGA	VGA (Hembra)	
USB	USB-A (Hembra)	
Ethernet	RJ45 (Hembra)	
Resolución de Salida		
HDMI	3840 x 2160 @ 30Hz (4K x 2K)	
VGA	1920 x 1200 @ 60Hz (1080p)	
Ambiental		
Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]	
Humedad de Funcionamiento	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación	
Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]	
Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90% de HR, Sin Condensación	
Requerimientos de Energía		
Puerto USB 3.0	5V 0.9A (4.5W)	

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

TRIPP LITE garantiza durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra. La obligación TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (A su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser regresados a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte prepagados y deben acompañarse con una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

EXCEPTO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de utilidades o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.

Garantía

Información de Cumplimiento con WEEE para Clientes y Recicladores de Tripp Lite (Unión Europea)



Conforme a la Directiva de Desechos de Equipos Eléctricos y Electrónicos [WEEE] y regulaciones aplicables, cuando los clientes adquieren un nuevo equipo eléctrico y electrónico de Tripp Lite están obligados a:

- Enviar el equipo viejo a reciclaje en una base de uno por uno, semejante por semejante (esto varía de un país a otro)
- Regresar el equipo nuevo para reciclaje una vez que finalmente sea un desecho

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afectar significativamente su seguridad o efectividad..

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU
www.tripplite.com/support

Manuel de l'utilisateur

Adaptateur de concentrateur USB Type-C™ à HDMI, VGA, Gigabit Ethernet et USB-A

Modèles :

U444-06N-HV4GU (blanc),

U444-06N-HV4GUB (noir)

*USB Type-C et USB-C sont des marques de commerce d'USB
Implementers Forum.*

English 1 • Español 9 • Русский 23



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2018 Tripp Lite. Tous droits réservés.

L'emballage inclut

- U444-06N-HV4GU (blanc) ou U444-06N-HV4GUB (noir)
- Manuel de l'utilisateur

Accessoires en option

- Cordon de raccordement anticoupure Gigabit Cat6 de la série N201
- Câbles VGA haute résolution de la série P502 avec câble coaxial RGB
- Câbles HDMI haute vitesse de la série P568
- Câbles de l'appareil A/B USB 3.0 de série U322
- Câbles de l'appareil Micro-B USB 3.0 de la série U326

Caractéristiques du produit

- Prend en charge le mode alternatif USB DisplayPort pour connecter un moniteur DisplayPort via un port USB-C
- Prend en charge des résolutions ultra-haute définition (UHD) 4K x 2K jusqu'à 3 840 × 2 160 @ 30 Hz
- Le port VGA prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1 920 x 1 200, y compris 1 080 p.
- Le port Ethernet prend en charge de véritables vitesses de réseau de 10/100/1 000 Mbps.
- Le port du concentrateur USB-A prend en charge des taux de transfert de données pouvant atteindre jusqu'à 5 Gbps; rétrocompatible avec les générations USB précédentes
- Compatible HDCP 1.4
- Prêt à l'emploi; aucun logiciel ou gestionnaire de périphérique requis

Installation

Remarque : Lorsque l'appareil est raccordé au port USB-C d'un ordinateur et à un réseau via un câble Cat5e/6, un raccordement au réseau sera automatiquement établi. Si aucun raccordement n'a été établi, un raccordement peut être établi manuellement depuis la page des paramètres réseau de l'ordinateur. Par exemple, sur un Mac, se rendre à la section Network (réseau) qui se trouve dans System Preferences (préférences du système), cliquer sur le bouton « Assist Me » (Obtenir de l'aide) pour accéder à Network Setup Assistant (assistant à la configuration du réseau), puis suivre les messages-guides pour établir une connexion.

1. Raccorder le connecteur USB-C de l'adaptateur au port USB-C de l'ordinateur portable, de la tablette ou de tout autre appareil compatible.
2. Raccorder le port HDMI de l'adaptateur au port HDMI du moniteur en utilisant un câble HDMI (comme les câbles HDMI de la série P568 de Tripp Lite).

OU

Raccorder le port VGA de l'adaptateur au port VGA du moniteur en utilisant un câble VGA (comme les câbles VGA haute résolution de la série P502 de Tripp Lite avec câble coaxial RGB).

3. Raccorder un appareil USB au port du concentrateur USB-A de l'adaptateur.
4. Raccorder le port RJ45 de l'adaptateur à un réseau en utilisant un câble UTP (comme les câbles Cat6 de la série N201 de Tripp Lite).

Caractéristiques techniques

Modèles	U444-06N- HV4GU	U444-06N- HV4GUB
Connecteurs d'entrée		
USB	USB-C (mâle)	
Connecteurs de sortie		
HDMI 4K	HDMI (femelle)	
VGA	VGA (femelle)	
USB	USB-A (femelle)	
Ethernet	RJ45 (femelle)	
Résolution de sortie		
HDMI	3 840 x 2 160 @ 30 Hz (4K x 2K)	
VGA	1 920 x 1 200 @ 60 Hz (1 080p)	
Conditions environnementales		
Température de fonctionnement	0 à 45 °C (32 à 113 °F)	
Humidité de fonctionnement	10 à 85 % HR, sans condensation	
Température d'entreposage	-10 à 70 °C (14 à 158 °F)	
Humidité d'entreposage	5 à 90 % HR, sans condensation	
Besoins en matière d'alimentation		
Port USB 3.0	5 V 0,9 A (4,5 W)	

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. La responsabilité de TRIPP LITE, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Pour obtenir une réparation sous la présente garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation reconnu par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES, TRIPP LITE N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

Plus précisément, Tripp Lite ne pourra être tenu responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

Garantie

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (Union européenne)



En vertu de la directive et des règlements d'application relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), lorsque des clients achètent de l'équipement électrique et électronique neuf de Tripp Lite, ils ont droit :

- D'envoyer l'équipement usagé au recyclage pourvu qu'il soit remplacé par un équipement équivalent (cela varie selon les pays)
- De retourner le nouvel équipement afin qu'il soit recyclé à la fin de sa vie utile.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet équipement pour des appareils de survie où une défaillance de cet équipement peut, selon toute vraisemblance, entraîner la défaillance de l'appareil de maintien de la vie ou affecter de façon majeure sa sécurité ou son efficacité.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Руководство пользователя

Многопортовый переходник USB Type-C™ — HDMI/VGA/ Gigabit Ethernet/USB-A

Модели:

U444-06N-HV4GU (белый),

U444-06N-HV4GUB (черный)

USB Type-C и USB-C являются торговыми знаками компании USB Implementers Forum

English 1 • Español 9 • Français 16

EAC

TRIPP·LITE



Продукция высшего качества.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA

www.tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2018 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

Комплект поставки

- Устройство мод. U444-06N-HV4GU (белого цвета) или U444-06N-HV4GUB (черного цвета)
- Руководство пользователя

Опциональные комплектующие

- Безразрывные соединительные кабели Cat6 Gigabit серии N201
- Кабель High-Resolution VGA серии P502 с коаксиальными разъемами RGB
- Высокоскоростные HDMI-кабели серии P568
- Кабели для подключения устройств серии U322, USB 2.0 A/B
- Кабели для подключения устройств с USB-разъемами 3.0 Micro-B серии U326

Характеристики продукта

- Поддержка режима USB DisplayPort Alternate для подключения монитора DisplayPort через порт USB-C
- Поддержка видеосигнала в стандарте сверхвысокой четкости 4K x 2K (UHD) с разрешением до 3840 x 2160 (при 30 Гц)
- Порт VGA поддерживает видеоразрешения до 1920 x 1200 (при 60 Гц), включая 1080p
- Порт Ethernet поддерживает сетевые скорости 10/100/1000 Мбит/с
- Порт концентратора USB-A поддерживает скорости передачи данных до 5 Гбит/с и обратно совместим с интерфейсами USB предшествующих поколений
- Совместимость с системами HDCP v1.4
- Подключение по технологии Plug-and-play без необходимости использования какого-либо программного обеспечения или драйверов

Установка

Примечание. Если данное устройство подключено к порту USB-C компьютера и к сети через кабели Cat5e/6, то сетевое соединение устанавливается автоматически. При отсутствии соединения оно может быть установлено вручную со страницы сетевых настроек компьютера. Например, на устройстве Mac следует перейти в раздел Network ("Сеть") в меню System Preferences ("Параметры системы"), нажать на кнопку 'Assist Me' ("Требуется помощь") для вызова утилиты Network Setup Assistant ("Помощник настройки сетевых параметров"), а затем следовать подсказкам для установления соединения.

1. Подключите разъем USB Type-C переходника к порту USB-C своего портативного компьютера, планшета или другого совместимого устройства.
2. Подключите HDMI-порт переходника к HDMI-порту монитора с помощью HDMI-кабеля (в частности, к таковым относятся выпускаемые компанией Tripp Lite HDMI-кабели серии P568).

ИЛИ

Подключите порт VGA переходника к порту VGA монитора с помощью VGA-кабеля (например, одного из предлагаемых компанией Tripp Lite VGA-кабелей высокого разрешения серии P502 с коаксиальными разъемами RGB).

3. Подключите USB-устройство к порту USB-A переходника.
4. Соедините порт RJ45 адаптера с сетью при помощи кабеля UTP (например, одного из предлагаемых компанией Tripp Lite кабелей Cat6 серии N201).

Технические характеристики

Модели	U444-06N-HV4GU	U444-06N-HV4GUB
Входные разъемы		
USB	USB-C (штекерный)	
Выходные разъемы		
4K HDMI	HDMI (гнездовой)	
VGA	VGA (гнездовой)	
USB	USB-A (гнездовой)	
Ethernet	RJ45 (гнездовой)	
Выходное разрешение		
HDMI	3840 x 2160 при 30 Гц (4K x 2K)	
VGA	1920 x 1200 при 60 Гц (1080p)	
Условия эксплуатации		
Диапазон рабочих температур	От 0 до 45°C	
Рабочий диапазон влажности	Относительная влажность от 10 до 85%, без образования конденсата	
Диапазон температур хранения	От -10 до 70°C	
Диапазон влажности при хранении	Относительная влажность от 5 до 90%, без образования конденсата	
Требования к электропитанию		
Порт USB 3.0	5 В / 0,9 А (4,5 Вт)	

Гарантийные обязательства

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ 3 ГОДА

Компания TRIPP LITE гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение трех (3) лет с момента первоначальной покупки. Обязательства компании TRIPP LITE по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой (по ее единоличному усмотрению) любых таких дефектных изделий. Для получения услуг по данной гарантии необходимо получить номер Returned Material Authorization (RMA — разрешение на возврат материалов) от компании TRIPP LITE или ее авторизованного сервисного центра. Изделия должны быть возвращены в компанию TRIPP LITE или авторизованный сервисный центр TRIPP LITE с предоплатой транспортных расходов и сопровождаться кратким описанием возникшей проблемы и документом, подтверждающим дату и место его приобретения. Действие настоящей гарантии не распространяется на оборудование, поврежденное в результате аварии, небрежного обращения или неправильного использования, а также видоизмененное каким бы то ни было образом.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗДЕСЬ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

В некоторых штатах/государствах ограничение или исключение подразумеваемых гарантий не допускается; следовательно, вышеуказанное(-ые) ограничение(-я) или исключение(-я) могут не распространяться на покупателя.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЫШЕ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ЛИБО УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. В частности, компания TRIPP LITE не несет ответственности за какие-либо издержки, такие как упущенные прибыли или доходы, потеря оборудования, потеря возможности использования оборудования, потеря программного обеспечения, потеря данных, расходы на заменители, урегулирование претензий третьих лиц и пр.

Гарантийные обязательства

Информация по выполнению требований Директивы WEEE для покупателей и переработчиков продукции компании Tripp Lite (являющихся резидентами Европейского союза)



Согласно положениям Директивы об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) и исполнительных распоряжений по ее применению, при покупке потребителями нового электрического или электронного оборудования производства компании Tripp Lite они получают право на:

- Продажу старого оборудования по принципу "один за один" и/или на эквивалентной основе (в зависимости от конкретной страны)
- Отpravку нового оборудования на переработку после окончательной выработки его ресурса

Не рекомендуется использование данного оборудования в системах жизнеобеспечения, где его выход из строя предположительно может привести к перебоям в работе оборудования жизнеобеспечения или в значительной мере снизить его безопасность или эффективность.

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

TRIPP·LITE



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support