

Owner's Manual

TRIPP LITE
SERIES

4-Port USB-C Hub, x4 USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps) and 100W PD Charging Port

Models:
U460-004-4C-G2C



Purchased product
may differ from image.

Español 5
Français 9
Deutsch 13
Italiano 17

EATON
Powering Business Worldwide

PRODUCT REGISTRATION

Register your product
today for a chance to
win an ISOBAR® surge
protector in our
monthly drawing!

**[Tripplite.Eaton.com/
warranty](https://www.tripplite.com/warranty)**

Package Contents

- U460-004-4C-G2C
- User Documentation

Optional Accessories

- U420-XXX-G2 Series USB 3.2 Gen 2 USB-C Cables
- U428-XXX-G2 Series USB 3.2 Gen 2 USB-C to USB-A Cables
- U420-XXX-G2-5A Series USB 3.2 Gen 2 USB-C 5A Cables

Package Contents

- USB-C Hub ports support data transfer rates up to 10 Gbps; backwards compatible with previous USB Generations
- Three USB-C ports support downstream charging up to 5V 1.5A (7.5W) per port, with a total output of 12W
- Dedicated USB-C PD Charging 3.0 port supports 20V 5A (100W) power output with 15W dedicated to the functioning of the hub, as well as Fast Role Swap for charging the host device
- Portable design with built-in cable is perfect for travel
- Plug-and-Play – no software or drivers required

Installation

1. Connect the unit's USB-C connector to the USB-C port on your laptop, tablet or other device.
2. Connect up to four USB devices to the USB-C Hub ports on the unit.
3. Charge your device by connecting the USB-C charger to the USB-C port on the unit.

2

Specifications

Connectors	
Input	USB-C (Male)
Output	USB-C (Female) x4
Environmental	
Operating Temperature	14 to 113°F (-10 to 45°C)
Operating Humidity	10% to 85% RH, Non-Condensing
Storage Temperature	14 to 176°F (-10 to 80°C)
Storage Humidity	25% to 93% RH, Non-Condensing
Power Requirements	
USB-C Charging Port	Supports up to 20V 5A (100W) Input

Warranty and Product Registration

3-Year Limited Warranty

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns) before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Warranty and Product Registration

Product Registration

Visit [Tripplite.Eaton.com/warranty](https://www.Tripplite.Eaton.com/warranty) today to register your new product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Eaton Tripp Lite series product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

Regulatory Compliance Identification Numbers

For the purpose of regulatory compliance certifications and identification, your product has been assigned a unique series number. The series number can be found on the product nameplate label, along with all required approval markings and information. When requesting compliance information for this product, always refer to the series number. The series number should not be confused with the marking name or model number of the product.

WEEE Compliance Information for Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Eaton, they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
[Eaton.com](https://www.Eaton.com)

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.
23-10-273 /
93-49A0_RevA
January 2024

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.

Hub USB-C de 4 puertos, x4 USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps) y puerto de carga PD de 100W

Modelos:
U460-004-4C-G2C



El producto comprado
puede ser diferente al
de la imagen.

English 1
Français 9
Deutsch 13
Italiano 17

EAT•N

Powering Business Worldwide

Contenido del Empaque

- U460-004-4C-G2C
- Documentación para el usuario

Accesorios Opcionales

- Cables USB-C USB 3.2 Gen 2 serie U420-XXX-G2.
- Cables USB-C a USB-A USB 3.2 Gen 2 serie U428-XXX-G2.
- Cables USB-C USB 3.2 Gen 2 con capacidad de 5A serie U420-XXX-G2-5A

Contenido del Empaque

- Los puertos del Hub USB-C admiten tasas de transferencia de datos de hasta 10 Gbps; compatibles con generaciones anteriores de USB.
- Tres puertos USB-C admiten una carga descendente de hasta 5V 1.5A (7.5W) por puerto, con una salida total de 12W
- El puerto de carga PD 3.0 USB-C específico admite una salida de energía de 20V 5A (100W), con 15W dedicados al funcionamiento del Hub, además de intercambio rápido de roles para cargar el dispositivo anfitrión.
- Su diseño portátil con cable incorporado es perfecto para viajes
- Conectar y Usar—No requiere software ni controladores

Instalación

1. Conecte el conector USB-C de la unidad al puerto USB-C de su laptop, tableta u otro dispositivo.
2. Conecta hasta cuatro dispositivos USB a los puertos del hub USB-C en la unidad.
3. Cargue su dispositivo conectando el cargador USB-C al puerto USB-C de la unidad.

Especificaciones

Conectores	
Entrada	USB-C (Macho)
Salida	USB-C (Hembra) x 4
Temperatura	
Ambiental de Operación	-10 a 45 °C [14 a 113 °F]
Humedad de Funcionamiento	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento	-10 a 80 °C [14 a 176 °F]
Humedad de Almacenamiento	De 25 % a 93 % de HR, Sin Condensación
Requerimientos de Energía	
Puerto de Carga USB-C	Soporta entrada de hasta 20V 5A (100W)

Registro de Garantía y Producto

Garantía Limitada de 3 años.

Garantizamos por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite **[Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns)**. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

Registro de Garantía y Producto

Registro del Producto

Visite hoy Tripplite.Eaton.com/warranty para registrar su nuevo producto. ¡Usted entrará automáticamente a un sorteo para tener la oportunidad de ganar un producto de la serie Eaton Tripp Lite GRATIS!*

* No es necesaria una compra. Oferta no válida donde esté prohibido. Se aplican algunas restricciones. Para detalles, consulte el sitio Web.

Números de Identificación de Cumplimiento Normativo

A los efectos de las certificaciones e identificación de cumplimiento normativo, a su producto se le ha asignado un número de serie único. El número de serie se ubica en la etiqueta de la placa de identificación, junto con todas las marcas e información requeridas de aprobación. Al solicitar información de conformidad para este producto, refiérase siempre al número de serie. El número de serie no debe confundirse con el nombre de la marca o el número de modelo del producto.

Información de Cumplimiento de WEEE para Clientes y Recicladores (Unión Europea)



De acuerdo con la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) y las regulaciones aplicables, al adquirir un nuevo equipo eléctrico y electrónico de Eaton, los clientes están obligados a:

- Enviar para reciclaje equipos viejos del mismo tipo y en el mismo número (esto varía de un país a otro)
- Devolver el equipo nuevo para fines de reciclaje una vez que finalmente se convierta en residuo

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
Todos los derechos reservados
Publicación No.
23-10-273 /93-49A0_RevA
Enero de 2024

Eaton es una
marca registrada.

Todas las marcas
registradas
pertenecen a
sus respectivos
propietarios.

Hub USB-C à 4 ports, USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) x4 et port de charge PD 100 W

Modèles :
U460-004-4C-G2C



Le produit acheté
peut différer de
l'image.

English 1
Español 5
Deutsch 13
Italiano 17

EAT•N
Powering Business Worldwide

Contenu du carton d'emballage

- U460-004-4C-G2C
- Documentation pour l'utilisateur

Accessoires disponibles en option

- Câbles USB 3.2 Gen2 USB-C de la série U420-XXX-G2
- Câbles USB 3.2 Gen2 USB-C vers USB-A de la série U428-XXX-G2
- Câbles USB 3.2 Gen2 USB-C 5A de la série U420-XXX-G2-5A

Contenu du carton d'emballage

- Les ports Hub USB-C prennent en charge des taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s ; rétrocompatibilité avec les générations USB précédentes.
- Trois ports USB-C prennent en charge le chargement en aval jusqu'à 5 V 1,5 A (7,5 W) par port, avec une puissance totale de 12 W.
- Le port dédié de chargement PD 3.0 USB-C prend en charge une sortie d'alimentation de 20 V 5 A (100 W) avec 15 W dédiés au fonctionnement du hub, ainsi que Fast Role Swap pour la charge de l'appareil hôte.
- La conception portable avec câble Intégré est parfaite pour les voyages
- Plug-and-Play - pas de logiciels ni de pilotes nécessaires

Installation

1. Branchez le connecteur USB-C de l'appareil au port USB-C de votre ordinateur portable, tablette ou autre appareil.
2. Connectez jusqu'à quatre périphériques USB aux ports Hub USB-C de l'appareil.
3. Chargez votre appareil en connectant le chargeur USB-C au port USB-C de l'appareil.

Caractéristiques

Connecteurs	
Entrée	USB-C (mâle)
Sortie	USB-C (femelle) x4
Environnement	
Température de fonctionnement	-10 à 45 °C (14 à 113 °F)
Taux d'humidité en fonctionnement	10 % à 85 % RH, sans condensation
Température de stockage	-10 à 80 °C (14 à 176 °F)
Taux d'humidité de stockage	25 % à 93 % HR, sans condensation
Exigences en matière d'alimentation	
Port de charge USB-C	Prend en charge une entrée jusqu'à 20 V 5 A (100 W)

Garantie et enregistrement du produit

Garantie limitée de 3 ans

Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat initiale. Notre obligation au titre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à notre seule discrétion) de tout produit défectueux. Veuillez consulter la page [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns) avant de renvoyer un produit pour le faire réparer. Cette garantie ne s'applique pas aux équipements qui ont été endommagés par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation, ni à ceux qui ont été altérés ou modifiés d'une façon quelconque.

SAUF MENTION CONTRAIRE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, NOUS NE FOURNISSONS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE VOCATION À UN BUT PARTICULIER. Certains États ne permettent ni la limitation ni l'exclusion de garanties implicites ; ainsi, la/les limitation(s) ou exclusion(s) mentionnée(s) ci-dessus peut/peuvent ne pas s'appliquer à l'acquéreur.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS CI-DESSUS, NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. En particulier, nous ne sommes pas responsables des coûts tels que les pertes de profits ou de revenus, les pertes d'équipement, les pertes d'utilisation de l'équipement, les pertes de logiciels, les pertes de données, les coûts des produits de remplacement, les réclamations de tiers ou autres.

Garantie et enregistrement du produit

Enregistrement du produit

Veuillez vous rendre sur TrippLite.Eaton.com/warranty dès aujourd'hui pour enregistrer votre nouveau produit. Vous participerez automatiquement à un tirage au sort vous donnant une chance de remporter un produit Eaton Tripp Lite series GRATUITEMENT !*

* Aucun achat nécessaire. Non en vigueur là où la loi l'interdit. Sous réserve de certaines conditions. Veuillez vous rendre sur le site Web pour plus d'informations.

Numéros d'identification de conformité aux règlements

Pour les besoins d'identification et de certifications de conformité aux normes, un numéro de série unique a été attribué à votre produit. Le numéro de série est indiqué sur l'étiquette de la plaque signalétique du produit, où vous pouvez aussi trouver toutes les informations et marques de certification nécessaires. Pour toute demande d'informations relatives à la conformité de ce produit, veuillez toujours mentionner le numéro de série. Le numéro de série ne doit pas être confondu avec le nom commercial ou le numéro de modèle du produit.

Informations de conformité DEEE pour les clients et les recycleurs (Union européenne)



Dans le cadre de la directive sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des réglementations d'application, lorsqu'un consommateur achète un équipement électrique ou électronique neuf auprès d'Eaton, il est habilité à :

- Envoyer l'équipement usagé pour recyclage sur la base d'un équipement équivalent en nombre et en type (cela varie en fonction du pays)
- Renvoyer le nouvel équipement pour recyclage lorsqu'il devient un déchet

Eaton mène une politique d'amélioration continue. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tous droits réservés.
Publication n°
23-10-273 / 93-49A0_RevA
Janvier 2024

Eaton est une
marque déposée.

Toutes les marques
commerciales
appartiennent à
leurs propriétaires
respectifs.

USB-C-Hub mit 4 Anschlüssen, 4 x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) und 100 W PD-Ladeanschluss

Modelle:
U460-004-4C-G2C



Das gekaufte Produkt
kann von der
Abbildung abweichen.

English 1
Español 5
Français 9
Italiano 17

EAT•N

Powering Business Worldwide

Lieferumfang

- U460-004-4C-G2CI
- Benutzerdokumentation

Optionales Zubehör

- U420-XXX-G2 Serie USB 3.2 Gen 2 USB-C Kabel
- U428-XXX-G2 Serie USB 3.2 Gen 2 USB-C auf USB-A Kabel
- U420-XXX-G2-5A Serie USB 3.2 Gen 2 USB-C 5 A Kabel

Lieferumfang

- USB-C Hub-Anschlüsse unterstützen Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s; abwärtskompatibel mit früheren USB-Generationen
- Drei USB-C-Anschlüsse unterstützen Downstream-Laden mit bis zu 5 V 1,5 A (7,5 W) pro Anschluss, mit einer Gesamtleistung von 12 W
- Dedizierter USB-C-PD-Ladeanschluss 3.0 unterstützt eine Ausgangsleistung von 20 V 5 A (100 W), von welcher 15 W für die Funktion des Hubs bestimmt sind, sowie FRS zum Laden des Host-Geräts
- Das tragbare Design mit integriertem Kabel ist perfekt für unterwegs
- Plug-and-Play - keine Software oder Treiber erforderlich

Installation

1. Verbinden Sie den USB-C-Anschluss des Geräts mit dem USB-C-Anschluss Ihres Laptops, Tablets oder anderen Geräts.
2. Schließen Sie bis zu vier USB-Geräte an die USB-C-Nabe-Anschlüsse des Geräts an.
3. Laden Sie Ihr Gerät auf, indem Sie das USB-C-Ladegerät an den USB-C-Anschluss des Geräts anschließen.

Technische Daten

Anschlüsse	
Eingang	USB-C (Stecker)
Ausgang	USB-C (Buchse) x4
Umgebungsinformationen	
Betriebstemperatur	-10 bis 45 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 85 % rF, nicht kondensierend
Lagertemperatur	-10 bis 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	25 % bis 93 % RF, nicht kondensierend
Stromanforderungen	
USB-C-Ladeanschluss	Unterstützt bis zu 20V 5A (100 W) Eingang

Garantie und Produktregistrierung

3 Jahre eingeschränkte Garantie

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie **TrippLite.Eaton.com/support/product-returns**, bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER OBIEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Garantie und Produktregistrierung

Produktregistrierung

Besuchen Sie [Tripplite.Eaton.com/warranty](https://www.tripplite.com/warranty), um Ihr neues Produkt zu registrieren. Sie nehmen automatisch an der Verlosung eines KOSTENLOSEN Produkts der Eaton Tripp Lite Serie teil!*

* Kein Kauf erforderlich. Ungültig, wo gesetzlich verboten. Es gelten bestimmte Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

Identifizierungsnummern für ordnungsrechtliche Compliance

Zum Zweck von Zertifizierungen und Identifizierung von gesetzlichen Bestimmungen wurde Ihrem Produkt eine eindeutige Seriennummer zugewiesen. Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produkts zu sehen, zusammen mit allen erforderlichen Genehmigungskennzeichen und Informationen. Wenn Sie Compliance-Informationen für dieses Produkt anfordern, geben Sie immer diese Seriennummer an. Die Seriennummer ist nicht zu verwechseln mit dem Markennamen oder der Modellnummer des Produkts.

WEEE-Compliance-Informationen für Kunden und Recycler (Europäische Union)



Die WEEE-Richtlinie und deren Ausführungsbestimmungen besagen, dass Kunden, die neue Elektro- oder Elektronikgeräte von Eaton kaufen, ein Anrecht auf Folgendes haben:

- Rücksendung von Altgeräten zum Recycling beim Kauf eines neuen, gleichwertigen Geräts (dies variiert je nach Land)
- Schicken Sie die neuen Geräte zum Recycling zurück, wenn sie schließlich zu Abfall werden

Eaton hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
[Eaton.com](https://www.eaton.com)

© 2024 Eaton
Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichung Nr.
23-10-273 /
93-49A0_RevA
Januar 2024

Eaton ist eine
eingetragene Marke.
Alle Marken sind
Eigentum der
jeweiligen Inhaber.

**Hub 4 porte USB-C, 4
porte di ricarica USB-C
3.2 Gen2 (10 Gbps) e
100 W PD**

Modelli:
U460-004-4C-G2C



Il prodotto acquistato
può differire
dall'immagine.

English 1
Español 5
Français 9
Deutsch 13

EAT•N
Powering Business Worldwide

Contenuto della confezione

- U460-004-4C-G2C
- Documentazione per l'utente

Accessori opzionali

- U420-XXX-G2 Serie USB 3.2 Gen 2 Cavi USB-C
- U428-XXX-G2 Serie USB 3.2 Gen 2 Cavi da USB-C a USB-A
- U420-XXX-G2-5A Serie USB 3.2 Gen 2 Cavi USB-C 5A

Contenuto della confezione

- Le porte USB-C hub supportano velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps; retrocompatibile con le precedenti generazioni USB
- Tre porte USB-C supportano la ricarica in downstream fino a 5 V 1.5 A (7,5 W) per porta, con un'uscita totale di 12 W
- La porta di ricarica dedicata USB-C PD 3.0 supporta 20 V 5 A (100 W) uscita di potenza con 15 W dedicata al funzionamento dell'hub, oltre a Fast Role Swap per la ricarica del dispositivo host.
- Il design portatile con cavo incorporato è perfetto per i viaggi
- Plug and play: non sono necessari software o driver

Installazione

1. Collegare il connettore USB-C dell'unità alla porta USB-C di un computer portatile, tablet o altro dispositivo.
2. Collegare non più di quattro dispositivi USB alle porte hub USB-C dell'unità.
3. Ricaricare il dispositivo collegando il caricatore USB-C alla porta USB-C dell'unità.

Specifiche

Connettori	
Ingresso	USB-C (maschio)
Uscita	USB-C (femmina) x4
Condizioni ambientali	
Temperatura di funzionamento	Da 14 a 113 °F (da -10 a 45 °C)
Umidità di funzionamento	Dal 10% al 85% RH, senza condensa
Temperatura di conservazione	Da 14 a 176 °F (da -10 a 80 °C)
Umidità di conservazione	Dal 25% al 93% RH, senza condensa
Requisiti di alimentazione	
Porta di ricarica USB-C	Supporta fino a 20 V 5 A (100 W) in ingresso

Garanzia e registrazione del prodotto

Garanzia limitata di 3 anni

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di tre (3) anni dalla data di acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Visitare il sito [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.Tripplite.Eaton.com/support/product-returns) prima di rispedire qualsiasi apparecchiatura per la riparazione. La presente garanzia non si applica alle apparecchiature che sono state danneggiate da incidenti, negligenza o applicazione errata o che sono state alterate o modificate in qualsiasi modo.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la limitazione o l'esclusione delle garanzie implicite; pertanto, le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili all'acquirente.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. Nello specifico, non siamo responsabili di alcun costo, quali mancati redditi o guadagni, perdita di attrezzature, perdita dell'uso di attrezzature, perdita di software, perdita di dati, costi relativi a soluzioni alternative, reclami da parte di terzi, o di altra natura.

Garanzia e registrazione del prodotto

Registrazione del prodotto

Per registrare il nuovo prodotto, visitare [Tripplite.Eaton.com/warranty](https://www.Tripplite.Eaton.com/warranty) oggi stesso. L'utente parteciperà automaticamente all'estrazione di un prodotto Eaton Tripp Lite series GRATUITO.*

*Nessun acquisto è necessario per partecipare a questa estrazione. Non valido dove proibito. Soggetto a restrizioni. Consultare il sito per maggiori dettagli.

Numeri di identificazione per la conformità normativa

Per la certificazione della conformità normativa e l'identificazione, al prodotto è stato assegnato un numero di serie univoco. Il numero di serie è riportato sull'etichetta del prodotto insieme ai marchi di controllo qualità e alle informazioni sul prodotto. Quando si richiedono informazioni sulla conformità del prodotto, fare sempre riferimento a questo numero di serie. Il numero di serie non deve essere confuso con il nome del marchio o il numero di modello del prodotto.

Informazioni sulla conformità alla Direttiva WEEE per clienti e riciclatori (Unione Europea)



In base alla direttiva europea sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e in base ai regolamenti sulla relativa attuazione, i clienti che acquistano apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove da Eaton hanno il diritto di:

- inviare le vecchie apparecchiature per consentirne il riciclo su base individuale, a parità di condizioni (questo varia a seconda del paese);
- rimandare la nuova apparecchiatura per consentirne il riciclo, quando alla fine diventa un rifiuto.

Eaton segue una politica di miglioramento continuo. Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
[Eaton.com](https://www.Eaton.com)

© 2024 Eaton
Tutti i diritti riservati
Pubblicazione n.
23-10-273 /
93-49A0_RevA
Gennaio 2024

Eaton è un marchio registrato.

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.